

Fiche technique du produit

Spécifications



Moteur 24V 40Nm signa ToR avec retour à 0 électronique pour VF208 DN25 à 100

MF40ER-24T

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MF40ER
Modèle d'actionneur	MF40ER-24T
Destination du produit	vannes papillon
Commande	Tournant
Type de commande	Électrique
Puissance consommée	11 W
Consommation moyenne au maintien en W	3 W
Retour perte de puissance	Rappel à ressort
Signal de commande	2 positions (marche/arrêt) Flottant
Classe d'isolation électrique	Classe II
Couple de serrage	354 lb.in 40 N.m
Indicateur de position	Indicateur de course sur support
Longueur de fil	1,5 m
Degré de protection IP	IP54
Matière	Téflon renforcé: bouchon EPDM: joints toriques
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	15,0 cm
Largeur de l'emballage 1	19,5 cm
Longueur de l'emballage 1	29,5 cm
Poids de l'emballage 1	2,8 kg

Garantie contractuelle

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Garantie

18 mois

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

 Matières et Substances	
Teneur en métaux recyclés	0
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme aux exemptions
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No