



**Every part matters**

# **BOÎTIER STANDARD EN ALUMINIUM (Peinte)**



## Données techniques

Matière	AlSi12, conformément à DIN EN 1706
Coloris	RAL 7001, 7031, 7032, 7035, 7038, Noir RAL 9004 Couleurs spéciales sur demande
Indice de protection	IP 66 conformément à IEC 60529 IP67, IP68 et IP69K sur demande
Joint	Joint en néoprène Silicone, Viton et EMC sur demande
Vis du couvercle	Acier inoxydable 1.4301 (A2), Imperdables (M4/M6)
couple de serrage	4 Nm à 5 Nm
résistance aux chocs	énergie d'impact de 10 Joules - IK 09 conformément à EN 60068-2-75
la température de service	-40 °C à +100 °C (Joint en néoprène) -60 °C à +140 °C (Joint Silicone)
Surface	Peinte

## Approbations:



# Liste des tailles - Aluminium (Peinte)

RS PRO Réf produit	O--> Oui			Accessoires standards						Certification					
	Dimensions externes (mm)			Plaques de montage	Supports externes M6	Charnières EXT	Charnières INT	Barrette DIN pour les bornes		Joint en silicone	IP 66	IP 67	IP 68	Indice IK	EMC
	Longueur (L)	largeur (l)	Hauteur (H)					TS15	TS35						
7608973	50	45	30	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	IK 09	O
7608976	98	64	34	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	IK 09	O
7608982	150	64	34	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	IK 09	O
7609001	58	64	34	-	-	-	-	-	-	O	O	O	O	IK 09	O
7608979	75	80	57	O	-	-	-	O	-	O	O	O	O	IK 09	O
7608963	125	80	57	O	-	-	-	O	-	O	O	O	O	IK 09	O
7608998	175	80	57	O	-	-	-	O	-	O	O	O	O	IK 09	O
7608995	250	80	57	O	-	-	-	O	-	O	O	O	O	IK 09	O
7608985	100	100	81	O	O	O	-	O	-	O	O	O	O	IK 09	O
7608989	160	100	81	O	O	O	-	O	-	O	O	O	O	IK 09	O
7608967	122	120	81	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
8462998	220	120	81	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
8462992	122	120	91	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
7609014	220	120	90	O	O	O	-	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
1901863	140	140	90	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
1901864	200	140	90	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
7609005	160	160	91	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
7608991	260	160	90	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
8463005	360	160	90	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
8463008	180	180	100	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
8463002	280	180	100	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
8463011	230	200	110	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
7609008	280	230	110	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
8463014	330	230	111	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
8463018	230	200	180	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
8463027	330	230	111	O	O	O	O	-	O	O	O	O	O	IK 09	O
8463020	400	310	110	O	O	O	O	-	O	O	O	-	-	IK 09	O
8463024	400	310	180	O	O	O	-	-	O	O	O	-	-	IK 09	O
8463033	600	310	110	O	O	O	-	-	O	O	O	-	-	IK 09	O
8463036	600	310	180	O	O	O	-	-	O	O	O	-	-	IK 09	O
8463030	400	230	110	O	O	O	-	-	O	O	O	-	-	IK 09	O

# Accessoires de montage



Plaques de montage



Supports de montage



DIN Rail



Charnières internes.



Charnières externes

---

## Personnalisation

