


Hoja de características del producto

Características

GV2G254

Linergy FT - Juego de barras tripolares - 63 A - 2 derivaciones - paso de 54 mm



Principal

Gama	Linergy
Nombre del producto	FT
Nombre corto del dispositivo	GV2G
Tipo de producto o componente	Peine de conexión
Accesorio / categoría de parte separada	Accesorio de conexión
Número de polos	3P
Compatibilidad de gama	TeSys : GV2 TeSys - U TeSys - D TeSys - K
Número de derivaciones	2
[Ith] Corriente térmica convencional	63 A
Paso de conexión	54 mm

Complementario

Lugar de montaje	En terminal
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V
Longitud	108 mm
Peso del producto	0.038 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de la oferta sostenible	Producto Green Premium
RoHS (código de fecha: AASS)	Conforme - desde 0640 - Declaración de conformidad de Schneider Electric Declaración de conformidad de Schneider Electric
REACH	La referencia no contiene SVHC La referencia no contiene SVHC
Perfil ambiental del producto	Disponible

Instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto

No necesita operaciones específicas para reciclaje

Información Logística

País de Origen

Rumania

Garantía contractual

Warranty period

18 months
