

# HOCHLEISTUNGSLÖTKOLBEN

## S-SERIE

- Holzgriff
- Nickelbeschichtete Kupferspitze
- Hohe Wärmekapazität
- Thermisch ausgeglichen
- Versionen Standard (ST), Angled (SR), & Hatchet (SH) verfügbar
- Flexibles Hochleistungsnetz-kabel aus Gummi



Hatchet (SH)

### SPEZIFIKATIONEN

Modell	LEISTUNG	SPITZE GRÖSSE	TEMP °C	LÄNGE (mm)	GEWICHT (g)
ST20	200	19	430	340	850
ST25	250	19	460	340	850
ST32	325	22	510	340	1030
ST45	450	32	420	410	1615
ST50	500	32	470	410	1615
SR25A	250	19	450	324 (250)	900
SR32A	325	22	460	330 (260)	1030
SR45A	450	32	480	355 (270)	1615
SR50A	500	32	500	355 (270)	1615
SH25	250	19	450	324 (250)	900
SH32	325	22	460	330 (260)	1030
SH45	450	32	480	355 (270)	1615
ISH50	500	32	500	355 (270)	1615

- Nach DIN EN 60335-2-45 gefertigt
- Entspricht der CE & EMC-Niederspannungsrichtlinie



Angled (SR)

Standard (ST)