



Hauptmerkmale

Bereich	Actassi
Produkt	Verbindungskabel
Geräteanwendung	Kommunikation
Farbe	Weiß
Art der Kabelabschirmung	S/FTP

Zusatzmerkmale

Kabeltyp	4-paarige Kabel
Length (customizable value in configurator)	0,5 m
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	6 A
Übertragungsfrequenz	500 MHz
Kontaktmaterial	Phosphor bronze with 50 micro-inches gold over 100 micro-inches nickel
AWG-Kaliber	AWG 28
Maximum number of cord per bundle	48 im Schaltschrank for 4PPoE Type 3 (up to 60 W) 24 im Schaltschrank for 4PPoE Type 4 (up to 90 W)
Maximum patch cord cumulated length	10 M with 84 m 2-point permanent link at 20 °C 7 m with 90 m 2-point permanent link at 20 °C
Mindestanzahl der Matching-Vorgänge	750 Zyklen
Kabelaußendurchmesser	5,5 mm +/- 0,2 mm
Material	Kupfer: Leiter PE (Polyethylen): Kabelisolierung Aluminium/Polyester: Folie Verzinntes Kupfer: braid shield PE (Polyethylen): sheath

Montage

Flammenfestigkeit	LSZH
Normen	Leistung ISO/IEC 11081-2017 Leistung TIA/EIA-568-C.2 Leistung EN 50173-2018 Leistung IEC 61935-2

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	<input checked="" type="checkbox"/> REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform <input checked="" type="checkbox"/> EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS exemption information	<input checked="" type="checkbox"/> Ja
RoHS-Richtlinie für China	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS-Erklärung Für China

