

DIGITALE LÖTSTATION 690D

- TC50A-Industriequalität LötKolben (50W)
- Temperaturgesteuert
- Digitale Temperaturanzeige
- Druckknopfbereich einstellbar von 200°C - 450°C
- Sensor nahe bei Spitze für schnelle Ansprechzeiten
- Eisen- und nickelbeschichtet Spitzen mit langer Lebensdauer
- Lebensdauer der Spitze bis zu 30.000 Arbeitsgänge
- 9 Ersatzspitzen in der Baureihe
- Standardmäßig hitzebeständiges Silikonkabel montiert
- Robustes Metallgehäuse
- LED-Temperaturanzeige
- Netzstromanzeige
- Kolbenspannung 24V
- ST6A-Ständer inklusive



Ersatzspitzen - Serie 1100



Sicherheitsständer ST6A

SPEZIFIKATIONEN

Spannung	230 VAC
Temperatur	200° C - 450° C
Stabilität	+/- 2°C Keine Last
Aufheizzeit (350° C)	55 s
Leistung	50 W
Ableitstrom	2,0 µA
Montierte Spitze	1100 (2,3 mm)
Kabeltyp	Silikon
Kabellänge	1,5 m
Netzstecker	UK, EU
Länge (von Spitze zu Griff)	182 mm

- Nach DIN EN 60335-2-45 gefertigt
- Entspricht der CE & EMC-Niederspannungsrichtlinie
- Leicht wechselbare unterlegte Spitzen
- Set zur Rauchabsaugung separat erhältlich