

LOGO! TD TEXTDISPLAY,
FUER LOGO! AB ..0BA6, 4-ZEILIG,
MIT KABEL (2,5M) UND EINBAUZUBEHOER,
KONFIGURATION MIT LOGO! SOFT COMFORT V6.0



Abbildung ähnlich

| Allgemeine Informationen | |
|------------------------------------|---|
| Anwendungsgebiet | Anschluss an alle LOGO! Grundgeräte ab ..0BA6 |
| Liefermenge in Stück | 1 |
| Bedienen und Beobachten | |
| Leuchtmittel | LED |
| Betriebs-/Störmeldungen | |
| Anzahl Zeilen | 4 |
| Anzahl Zeichen je Zeile | 24 |
| Display | |
| Ausführung des Displays | STN |
| grafikfähig | Nein |
| Bedienelemente | |
| Tastatur | |
| Tasten mit LED | Nein |
| Systemtasten | Ja |
| Anzahl projektierbare Systemtasten | 15 |
| Numerische-/Alphaeingabe | |
| numerische Tastatur | Nein |
| alphanumerische Tastatur | Nein |

| Versorgungsspannung | |
|--|----------------------------|
| Spannungsart der Versorgungsspannung | DC |
| zulässiger Bereich, untere Grenze (DC) | 20,4 V |
| zulässiger Bereich, obere Grenze (DC) | 28,8 V |
| Schnittstellen | |
| Anzahl Schnittstellen RS 232 | 1 |
| Anzahl Schnittstellen sonstige | 1 |
| Industrial Ethernet | |
| Anzahl Schnittstellen Industrial Ethernet | 0 |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| IP 40 | Ja |
| Umgebungsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | |
| min. | 0 °C |
| max. | 55 °C |
| Zubehör | |
| Funktionsbeschreibung | Anschlusskabel Länge 2,5 m |
| gehört zum Produkt | LOGO! |
| Maße | |
| Breite | 128,2 mm |
| Höhe | 86 mm |
| Tiefe | 38,7 mm |
| Sonstiges | Länge 2,5 m |
| Gewichte | |
| Gewicht, ca. | 220 g |
| Stand | 05.08.2014 |