



Hauptmerkmale

Baureihe	Odace
Ästhetischer Name	Styl
Produkt- oder Komponententyp	Montagekasten
Verpackungstyp	Paint cover

Zusatzmerkmale

Gehäusevariante	Oberfläche
Anzahl der Reihen	1fach
Kableinführung	4 Aussparungen
Befestigungsmodus	Durch Schrauben
Farbton	Sustainable white (RAL 9003)
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Material	Thermoplastisches ABS-UV-stabilisiert
Höhe	85 mm
Breite	85 mm
Projektierungstiefe	37 mm
Tiefe	40 mm
Produktgewicht	0,063 kg

Montage

Normen	2006/95/EWG EN 60670-1
Produktzertifizierungen	LCIE: NF 603415B NF
Schutzzart (IK)	IK04
Schutzzart (IP)	IP21 D
Umgebungseigenschaften	Benzin Flüssigseife UV-beständig Öl Bleichen Fensterreinigungsflüssigkeit Alkohol Aceton

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	 REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)  EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	 RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	 Ja
Umweltpunktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich