

2ポート デュアルDVIディスプレイ対応USB接続KVMスイッチ/PC パソコンCPU切替器(オーディオ対応/USB2.0ハブ付)

Product ID: SV231DD2DUA



2台のコンピュータで各種周辺機器を共有するUSB接続KVMスイッチ。デュアルDVIビデオ出力に対応する2台のPC間で、モニター2台、マイクロフォン1個、スピーカー1セット、キーボード一台、マウス1個、その他2つのUSB周辺機器を共有します。

このデュアルビューKVMスイッチは、ボタンのタッチひとつでデュアルDVIディスプレイ対応PC2台の間で切り換えを行うと同時に、両方のモニターでプロレベルの画質を保持します。グラフィックスデザイナーやCAD/CAMデザイナー、教育機関、金融機関などで最適なソリューションとなります。本製品には、USBハブポートも内蔵されており、サムドライブ、外付けハードディスク、ウェブカメラといったUSB 2.0周辺機器もシステム間で共有することができます。このため、周辺機器を何度も購入するコストを解消することができます。

ご注意: 本KVMスイッチは、DVI-D(デジタル)信号のみに対応しているため、システムが適切に動作するよう、すべてのPC-KVM接続およびKVM-コンソール接続においてDVI-Dケーブルの使用を推奨しています。ケーブルの選定についてご不明な点がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

StarTech.comでは3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- デュアルヘッドビデオカード搭載シングルユーザワークステーションのシステム制御二重化でオフィスでの生産性を向上
- コンソール周辺機器（キーボード、マウス、および2台のモニタ）ワンセットで2台のデュアルディスプレイマルチメディアコンピュータを制御
- 金融関連、グラフィックデザイナー、マルチメディアアプリケーション、CAD/CAMアプリケーション、複数の画面を使用する業界に最適
- USB 2.0ハブとマイク/オーディオポート内蔵により2台のコンピュータのマルチメディア機能を制御し、USB周辺機器を共有

Features

- 簡単な切り替えが可能なフロントパネルの押しボタンとホットキー機能
- 最大解像度1920×1200 (DVI デジタルの)に対応
- 周辺機器（サムドライブ、外付けハードディスク、ウェブカメラなど）を共有するUSB 2.0ハブ
- 音声でポート切り替えを通知
- 別々またはまとめて切り換え可能なオーディオポート
- KVMにモニタ設定を「記憶」させ、切り替え時の手間を軽減するEDID保持
- USBが使えるすべてのオペレーティングシステムに対応（Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7、Linux、Mac OSなど）
- 過酷な環境に耐えうる頑丈な総金属筐体
- TMDSに準拠し、デジタルコンテンツ保護用のDDC2BエミュレーションとHDCPIに対応
- ポートの状態を示すステータスLEDディスプレイでポートのモニタリングが簡単

ハードウェア	Warranty	3 Years
	KVM・ポート	2
	PCインターフェース	USB
	PCビデオタイプ	DVI
	オーディオ	あり
	ケーブル同梱	なし
	デジタイゼーション型	なし
	マルチモニター	2
	ラック取り付け可能	なし
性能	DVIサポート	あり - シングルリンク
	Hot-Key Selection	あり
	IPコントロール	なし
	MTBF	144000 hours
	OSD &ホットキーサポート	なし
	ポート選択サポート	プッシュボタン&ホットキー
	最大デジタル解像度	1920 x 1200
	最大ユーザー数	1
コネクタ	コンソールインターフェース	2 - 3.5mm ミニジャック (3ポジション) メス
		2 - DVI-I (29ピン) メス
		4 - USB Type-A (4ピン) USB 2.0 メス
	ホストコネクタ	2 - USB B (4ピン) メス
		4 - 3.5mm ミニジャック (3ポジション) メス
		4 - DVI-I (29ピン) メス
ソフトウェア	OS互換性	OS independent; No software or drivers required
特記 / 必要条件	注意	本KVMスイッチは、DVI-D (デジタル) 信号のみに対応しているため、システムが適切に動作するよう、すべてのPC-KVM接続およびKVM-コンソール接続においてDVI-Dケーブルの使用を推奨しています。ケーブルの選定についてご不明な点がある場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。
インジケータ	LEDインジケータ	1 - 緑 - 電源入
		4 - 緑 - オンラインのホスト、赤 - 選択されたホスト
電源	センターチップのポラリティ	ポジティブ
	プラグタイプ	M

	入力電圧	110V-240V AC
	入力電流	0.8A
	出力電圧	12 DC
	出力電流	1.5A
	消費電力(W)	18
	電源	ACアダプタ同梱
環境条件	保存温度	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	動作温度	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	湿度	90% 相対湿度
物理的特徴	エンクロージャタイプ	スチール
	色	ブラック
	製品幅	6.3 in [160 mm]
	製品深さ	3.9 in [100 mm]
	製品重量	27.5 oz [779 g]
	製品長さ	6.4 in [163 mm]
	製品高さ	2.2 in [57 mm]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	2.8 lb [1.3 kg]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - 2ポートデュアルDVI KVM
		1 - ゴム足
		1 - ユニバーサルACアダプタ(日本／北米、欧州、イギリス、オーストラリア／ニュージーランド)
		1 - ユーザーマニュアル

Product appearance and specifications are subject to change without notice.