

NOUVEAU CLIQUET 1/4" HAUTE PRÉCISION R.181PB

HAUTE PRÉCISION

Mécanisme « True HTC » pour des angles de reprises très faibles.
Capacité de serrage accrue dans les zones à espace limité.
Outil de grande précision

NOUVEAU

HAUTE ERGONOMIE

Poignée bi matière intelligemment désignée pour être très confortable et offrir un grip parfait.
Forte résistance à l'abrasion et aux solvants d'atelier les plus sévères.

1/4"

HAUTE DURABILITÉ

La tête du cliquet est complètement étanche.
Pas de mécanisme d'inversion. Compacité optimisée

HAUTE PRODUCTIVITÉ

Nouveau mécanisme d'inversion accessible directement sur le manche.
Gain de temps important (seulement un doigt pour inverser).
L'inversion est optimale dans les endroits confinés.

4,5°
d'angle de reprise

1/4"



R.181PB

Prix indicatif net utilisateur en € H.T. 2018