

USB Type-C接続マルチアダプタ SDカードリーダー USB PD 2.0 4K HDMI ギガビットイーサネット 2x USB-A

Product ID: DKT30CSDHDPD



USB-C™対応ノートパソコンの接続機能を拡張するマルチポートアダプタ。外出時もノートパソコンをパワフルなワークステーションとして活用でき、複数タイプのポートアダプタをいつも携帯する手間がありません。4K(UHD)対応HDMI®ビデオ出力、USB 3.0 Type-Aポート(x2)、ギガビットイーサネットポート、SDカードリーダーのすべてをノートパソコンのUSB-Cポートに追加します。

USB給電仕様2.0に対応しているため、ノートパソコン付属のUSB-C電源アダプタを使用し、このマルチポートアダプタとパソコン本体両方に給電可能です。MacBook Proその他USB Type-C™対応ノートパソコンに最適なアクセサリとなります。また、Thunderbolt™ 3ポートとも互換性があります。

パワフルなワークステーションを構成

このUSB-Cマルチポートアダプタは汎用性に優れ、ノートパソコンに搭載の画面と合わせて必要なときにデュアルモニタワークステーションを構成することができます。4K HDMIポート(音声対応)に高解像度モニタを接続し、画面スペースの拡張が可能です。高解像度サポートにより、複数のウィンドウを同時に開けるため、作業効率がアップします。

ギガビットイーサネットポートは安定したネットワークアクセスを提供し、Wi-Fiアクセスが限られた場所で便利です。USB 3.0 (USB Type-A)ポート2口には、マウスやUSBメモリなど、既存の周辺機器を接続することができます。

また、SDカードリーダースロットもついているため、あらゆるマルチメディアコンテンツにアクセスが可能です。

携帯に適した設計

マルチポートアダプタには、複数の電源アダプタを携帯せずに済むという利点があります。USB給電仕様2.0(USB PD 2.0)対応のUSB-Cポート搭載で携帯に適し、ノートパソコンのUSB-C電源アダプタでパソコン本体とマルチポートアダプタの両方に給電が可能です。

コンパクトな軽量設計の多目的アダプタは、ノートパソコンバッグにも軽く収まります。複数のポートを单一のアダプタに統合しているため、複数の単一機能アダプタを持ち歩く必要がありません。

StarTech.comでは、本製品に3年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

注意:アダプタの機能をフル活用するには、ホストUSB-CポートでUSB給電とDP altモードに対応している必要があります。

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- ノートパソコンの電源アダプタを使用し、USB-Cでアダプタとノートパソコンに給電
- Wi-Fi®が使えない場所でMacBook、Ultrabook™、Chromebook™などをインターネットに有線接続
- 小さな作業スペースやホームオフィスで使用
- ノートパソコンをプロジェクタに接続し、迫力のあるコンテンツ表示が可能。家庭でのマルチメディア鑑賞、会議室や教室でのプレゼンテーションに最適
- 出張時に、ホテル備え付けのHDMIポート搭載テレビを外付けディスプレイとして使用
- SD™カードの写真・動画その他のファイルをUSB-C対応のタブレット、ノートパソコンなどの端末に転送

Features

- MacBook Pro/Chromebook/Dell XPS、その他USB-C対応ノートパソコンの接続機能を拡張
- ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタ(USB Power Delivery 2.0に対応)を使用し、ノートパソコンとマルチポートアダプタに同時給電
- 4K対応HDMI(3840 x 2160p)、USB 3.0ポート2口、ギガビットイーサネットポート、SDカードリーダースロットを提供
- コンパクトでスタイリッシュ、耐久性に優れ携帯に適した筐体
- Thunderbolt 3 ポートとの互換性
- 既存のUSBデバイスを接続できるUSB Type-Aポート2口を提供(USB 1.x/2.0デバイスと下位互換性あり)
- Wake-on-LAN (WOL)、ジャンボフレーム、VLANタギング、省電力型イーサネットに対応するギガビットイーサネットRJ45ポート
- 携帯しやすいUSBバスパワー対応
- Windows®/Mac OSの大部分のバージョンでネイティブサポート、セットアップが簡単(Google Chrome OS™とも互換性あり)

ハードウェア	Warranty	3 Years
	4Kサポート	あり
	チップセットID	VIA/VLI - VL813 VIA/VLI - VL100 Genesys Logic - GL857L Parade - PS176 Realtek - RTL8153
	バス型	USB-C
	対応ディスプレイ数	1
	業界標準	IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab USB 3.0 - USB 2.0および1.1と下位互換性あり
	高速充電ポート	なし
性能	UASPサポート	あり
	オートMDIX	あり
	タイプおよび定格	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	フルデュプレックスサポート	あり
	互換性のあるネットワーク	10/100/1000 Mbps
	最大データ転送速度	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet、フルデュプレックス)
	最大デジタル解像度	4096 x 2160p @ 24Hz or 3840 x 2160p (HDMI) @ 30Hz Lower resolutions are also supported. For example, if the max is 3840 x 2160p (4K), it also supports 2560 x 1600p and 2560 x 1440p.
コネクタ	コネクタタイプ	1 - USB Type-C(24ピン)USB 3.0(5Gbps) オス 1 - HDMI(19ピン) メス 1 - RJ-45 メス 2 - USB Type-A (9ピン)USB 3.0 メス 1 - SD / MMCスロット メス 1 - USB-C(24ピン)USB給電のみ メス
	OS互換性	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.11 to 10.14 Chrome OS™
	特記 / 必要条件	すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているとは限りません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB給電2.0とDP altモードに対応しているか確認してください。
	注意	

本アダプタは、USB Power Delivery 2.0未対応ノートパソコンのUSB-Cポートに接続できますが、電源アダプタがこの多機能アダプタに接続されている場合、ホストノートパソコンに電力を供給しません。

3840 x 2160pの解像度を実現するには、4K対応のディスプレイが必要です(4Kは4K2Kとも呼ばれています)。

USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。

ご使用中のノートパソコンによっては、特殊な充電要件が存在する場合があります。例えば、ノートパソコンが60Wちょうどの電力を必要とし、アダプタがその60Wの一部を消費する場合、電力が十分ではないと認識されることがあります。給電についての詳細は、ご使用中のハードウェアのメーカーにお問い合わせください。

システムおよびケーブル要件

ホストノートパソコンでUSB-Cポートが必要です。(アダプタの機能をフル活用するには、ホストUSB-CポートでUSB給電仕様2.0とDP altモードに対応している必要があります。)

オプション: USB-C電源アダプタ(例:ノートパソコンのUSB-Cベースの電源アダプタ)

電源	Power Delivery	60W
	電源	USB電源
環境条件	保存温度	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	動作温度	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	湿度	40~50% RH
物理的特徴	エンクロージャタイプ	プラスチック
	ケーブル長さ	6 in [152 mm]
	色	Gray and Black
	製品幅	1.8 in [46 mm]
	製品重量	2.7 oz [77.9 g]
	製品長さ	4.6 in [116 mm]
	製品高さ	0.6 in [16 mm]
パッケージ情報	工場出荷時(パッケージ)重量	5.4 oz [154 g]
箱に含まれているもの	パッケージ内容	1 - マルチポート アダプタ 1 - クイックスタート ガイド

Product appearance and specifications are subject to change without notice.