

圧着コンタクト - CK2,5-ED-0,5BU CUNI - 1585757


このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



圧着2.5マシンコンタクト、個別のCuNiメスコンタクト、芯線断面積0.5 mm²、コーティングなし



基本情報

梱包	25 pc
GTIN	 4 046356 308250
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	1.5 g
関税	85389099
生産国	ドイツ

技術データ

電気特性

注記	HC-M-06、HC-M-HV、HC-M-08、HC-A、HC-BB、HC-BおよびHC-HV コンタクトインサート用、圧着接続の質は、DIN EN 60 352-2によって 判断されます。
定格電流	16 A

環境条件

使用周囲温度	-40 °C ... 125 °C
--------	-------------------

機械特性

電線断面積	0.5 mm ²
電線断面積AWG	20
芯線むき長	7.5 mm (HC-M-HV...で9.5 mm)
挿抜回数	≥ 500

その他

型式	個々のオスコンタクト
シリーズ	HC-M-06; HC-M-HV; HC-M-08; HC-A; HC-BB; HC-B; HC-HV

材質のデータ

圧着コンタクト - CK2,5-ED-0,5BU CUNI - 1585757

技術データ

材質のデータ

コンタクト材質	銅ニッケル (一定)
---------	------------

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440204

ETIM

ETIM 3.0	EC000796
ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211923
UNSPSC 7.0901	39121522
UNSPSC 11	39121522
UNSPSC 12.01	39121522
UNSPSC 13.2	39121522

認証

認証

認証

EAC

防爆認証

提出した認証

認証の詳細

EAC

圧着コンタクト - CK2,5-ED-0,5BU CUNI - 1585757

アクセサリ

アクセサリ

アッセンブリ工具

組立工具 - CK1,6/2,5-MWZ - 1676734



アッセンブリ工具、小さい電線断面積対応CK 1.6...圧着コンタクト用

取外し工具 - CK2,5-EWZ - 1662722



コンタクト取外し工具、マシン型CK 2,5...コンタクト

圧着工具

圧着ペンチ - CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 - 1687419



圧着工具、マシン型コンタクト用、CK 1.6 ED...およびCK 2.5 ED...

図面

外形寸法

