M18 ONEBLHPT-0C
PRESSATRICE IDRAULICA BRUSHLESS FORCE LOGIC™ M18™ ONE-KEY™

- Motore Brushless: fino al 10% più veloce in pressatura e fino al 20% di maggiore autonomia
- Indicatore di pressatura FORCE LOGIC™: fornisce conferma visiva di corretta connessione
- Utilizzabile con una sola mano per applicazioni sopra testa e in spazi ristretti
- Il Sistema ONE-KEY™ fornisce report sulle applicazioni eseguite, consultabili tramite App o su piattaforma online
- Il sistema ONE-KEY™ fornisce una piattaforma di inventario digitale per localizzazione degli utensili e prevenzione di furto e smarrimento
- Comunicazione tra l'utensile e la batteria: l'utensile non esegue la pressatura se non è in grado di completare la giunzione a causa di insufficiente carica della batteria
- Consente di pressare tubi in rame fino a 108 mm e tubi compositi fino a 75 (prof. G) e 63 (prof. TH)
- Attacco universale per ganasce, compatibilità con i sistemi più comuni sul mercato
- L'elettronica REDLINK™ fornisce protezione al sovraccarico per utensile e batteria garantendo maggiore durata
- Luce LED e indicatore stato di carica della batteria
- Funziona con tutte le batterie MILWAUKEE® M18™



REDLITHIUM™



Forza pressatura (kN)	32
Max dimensione pressatura tubi acciaio ('')	2
Max pressatura in acciaio al carbonio e acciaio (mm)	54
Kit incluso	Fornito senza batterie, Fornito senza caricatore, Valigetta
Codice prodotto	4933478305