

# PSBJ-GSK/S-N BK - 测试插头插片



3032895

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032895>

请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

测试插头插片，用于UGSK/S滑块式端子，带滑块，颜色：黑色



## 商业数据

订货号	3032895
包装单位	10 pc
最小订货量	10 pc
销售关键代码	BE2Z3X
产品关键代码	BE2Z3X
GTIN	4046356948470
单件重量（含包装）	7.61 g
单件重量（不含包装）	7.61 g
原产地	PL

# PSBJ-GSK/S-N BK - 测试插头插片

3032895

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032895>



## 技术数据

### 说明

应用说明

用于UGSK/S滑块式端子

### 产品属性

产品类型

测试插座

### 连接数据

测试插座扭矩

0.6

### 尺寸

宽度

6 mm

高度

4.8 mm

深度

44 mm

### 材料规格

颜色

黑色 (RAL 9005)

接触件材料

PE-LD，镀银黄铜

### 环境和真实条件

#### 环境条件

环境温度 (运行)

-60 °C ... 105 °C (最高短期工作温度，电气特性相对温度。)

环境温度 (存放/运输)

-25 °C ... 60 °C (短期内 (不超过24 小时)，-60 °C到+70 °C)

环境温度 (组装)

-5 °C ... 70 °C

环境温度 (执行)

-5 °C ... 70 °C

允许湿度 (存放/运输)

30 % ... 70 %

# PSBJ-GSK/S-N BK - 测试插头插片

3032895

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032895>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-12.0	27141148
ECLASS-13.0	27250304

### ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

# PSBJ-GSK/S-N BK - 测试插头插片

3032895

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3032895>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利

<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)