

MERKMALE

- **Chrom-Vanadium für ausgezeichnete Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit**
- **Weiche, bequeme Ratschengriffe**
- **Montiertes Gehäuse reduziert den Verlust von Teilen**
- **Bitgrößen, die direkt auf den Haltern markiert sind**
- **Starke Verriegelungen für sicheres Schließen**

46-teiliger Steckschlüsselsatz von RS PRO, 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Vierkantantrieb

RS Best.-Nr. 817-9242



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

RS PRO bietet diesen professionellen, umfassenden Steckschlüssel- und Bitsatz für gemischte Laufwerke in einem robusten Koffer. Dieser 1/4-Zoll- und 3/8-Zoll-Steckschlüsselsatz mit Vierkantantrieb wird komplett mit 46 Steckschlüsseln und Bits einschließlich Schlitz-, PHILLIPS® - und Pozi-Bits geliefert. Dieser Satz besteht aus gängigen Größen von Steckschlüsseln, Adaptern, Bits, Ratschengriffen und anderem Zubehör mit einem eigenen, leicht zu transportierenden Koffer. Die Bithalter und -buchsen bestehen aus Chrom-Vanadium-Stahl mit verchromter Oberfläche. Der Satz kann für die meisten Aufgaben verwendet werden, insbesondere für den Bau oder die Reparatur verschiedener Objekte, einschließlich Kfz-Reparaturen, und ist ein perfektes Kit für Profis oder Hobbyhandwerker.

Allgemeine

Satztyp	Steckschlüsselsatz
Antriebstyp	Vierkant
Anzahl der Teile	46
Inhalt	1/4-Zoll-Antriebsgröße - Ratschengriff, Drehgriff, Kreuzgelenk, T-Gleitgriff, Verlängerung: 100 mm, Kupplung, metrische Steckschlüssel: 4 mm; 4,5 mm; 5 mm; 6 mm; 7 mm; 8 mm; 9 mm; 10 mm; 11 mm; 12 mm; 13 mm; 14 mm, Schlitzbitbuchsen: 3 mm, 4 mm, 5 mm, Schlitzbits: 3 mm; 4 mm; 5,5 mm; 7 mm, PHILLIPS® -Bitbuchsen: PH1; PH2; PH3m Phillips® -Bits: PH1; PH2; PH3m POZIDRIV® -Bits: PZ1; PZ2; PZ3 3/8-Zoll-Antriebsgröße - Ratschengriffverlängerungen: 150 mm, Universal-Gelenkadapter: 3/8 Zoll F x 1/4 Zoll Stecker, metrische Steckschlüssel: 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm, 21 mm, 22 mm, 24 mm
Oberfläche	Chrom
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Anwendungen	Wartung, Bau, Heimwerkerbau, Mechaniker/Kfz-Werkstätten

Mechanische

Laufwerksgröße	1/4 in, 3/8 in
-----------------------	----------------



