

UVP zzgl. MwSt* : 135,00 EUR



Hauptmerkmale

Produktreihe	Acti 9
Produktname	Acti 9 IHP
Kurzbezeichnung des Geräts	IHP
Produkt oder Komponententyp	Programmierbarer, digitaler Zeitschalter
Geräteanwendung	Gebäude
Batterietyp	Lithium
Anzahl von Kanälen	2
Sprache	Englisch Französisch German Italienisch Portugiesisch Spanisch
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Produktkompatibilität	Mechanisch kompatibel mit Comb Stromschienen für Energieverteilung
Leistungsaufnahme in VA	7 VA
Maximaler Schaltstrom	10 A - 250 V AC pf = 0.6 16 A - 250 V AC pf = 1
Betriebsbemessungsspannung Ue	230 V AC +/- 10 % bei 50/60 Hz
Genauigkeit	+/- 1 s/Tag 20 °C
Zyklusdauer	24 Stunden + 7 Tage
Max. Anzahl Schaltungen	56
Mindest-Intervalldauer	1 min
Displaytyp	Hintergrundbeleuchtetes Display (LCD)
Batterielebensdauer	6 Jahre
Sicherungsdauer	6 Jahre Speicherung von Uhrzeit und Programm

9-mm-Raster	5
Breite	45 mm
Höhe	85 mm
Tiefe	66 mm
Funktion	Keine
Urlaubsabwesenheit	Ja
Zeitumstellung	Automatisch
Aktualisiert durch	Keine
Kompatibilitätscode	IHP

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10-50 °C
Schutzart (IP)	IP20 B

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------