

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

▶ ロックインサート – TS 8611.110

Date : 2023/07/12

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LÖH GROUP



ロックインサート – TS 8611.110

created: 12.07.2023 build on www.ittal.com/jp-ja



製品説明書

仕様: F

材質: 亜鉛ダイカスト

製品説明書

適用:

- エンクロージャータイプ: CM
- エンクロージャータイプ: EL3分割型、3 ~ 15 U
- エンクロージャータイプ: EL3分割型、18 ~ 21 U
- エンクロージャータイプ: TS
- エンクロージャータイプ: SE
- エンクロージャータイプ: PCエンクロージャードア
- エンクロージャータイプ: IW
- エンクロージャータイプ: TS 8ステンレス
- エンクロージャータイプ: SE、ステンレス製

ハンドルシステムへの取り付け:

ロックインサート用クイックハンドル
南京錠およびロックインサート用クイックハンドル
フラップ式レバーハンドル、ロックインサート用
フラップ式レバーハンドル、南京錠およびロックインサート用
ロックインサート用のミニクイックハンドル

ロックインサート: 8 mm 四角

1パック: 1 個

質量/パック: 0.02 kg

銅の含有量 (kg / 個): 0

EAN: 4028177211957

関税率番号: 83015000

ETIM 7.0: EC000743

ETIM 6.0: EC000743

eCl@ss 8.0/8.1: 27409218

eCl@ss 6.0/6.1: 27409218

製品説明書: TS ロックインサート、タイプF、亜鉛ダイカスト、8 mm 四角

取得認証

認可証: NA