K 540 S
MARTELLO DEMO PERFORATORE CLASSE 5 KG

- Miglior rapporto peso-potenza della sua categoria: 7,5 J e 6,3 kg
- 1100 W di potenza e scatola ingranaggi in metallo per un'ottima dissipazione del calore ed una maggiore durata
- Avviamento morbido e frizione di sicurezza
- Vibrazioni ridotte: 16,8 m/s
- Robusta scatola ingranaggi di magnesio adatto ad ogni ambiente
- Funzione Roto-Stop per blocco della rotazione e sistema Variolock per orientamento dello scalpello in 12 posizioni
- Frizione di sicurezza protegge l'operatore e la macchina
- Sofgrip sulle impugnature principale e secondaria
- Variolock con 12 posizioni per regolare l'angolo di scalpellatura
- Cavo 4 m





Percussioni al minuto a pieno carico	3,000
Attacco	SDS-Max
Foro calcestruzzo max (mm)	40
Vibrazioni in foratura (m/s^2)	17.4
Vibrazioni scalpellatura (m/s^2)	12.8
Peso (Kg)	6.3
Codice prodotto	4933418100