

D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_4 mm



图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	09 69 287 0063
规格	D SUB MIXED MA PNEUMATIC CONTACT_4 mm
浩亭电子目录	https://harting.com/09692870063

标识

类别	插针
系列	D-Sub
标识	Mixed
插针类型	气动针

版本

公母类型	公头
制造过程	车削针

技术参数

极限温度	-10 ... +60 °C
管内径	4 mm

材料特性

材料 (插针)	德国银
材料(密封件)	Viton
RoHS	符合豁免标准
RoHS 豁免	6(c) : 铜合金含铅量高达 4 %
ELV 状态	符合豁免标准
China RoHS	50
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	有

材料特性

REACH SVHC 物质	铅
ECHA SCIP 编号	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

商业数据

包装尺寸	20
净重	2.65 g
原产国	捷克
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140099616
ETIM	EC000796
eCl@ss	27440204 工业插头连接器接触