

Zeitähler 72x 72mm AC 230V 60Hz ohne Klemmenabdeckung



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zeitähler
Ausführung des Produkts	ohne Klemmenabdeckung
Ausführung des Schaltantriebs	sonstiges
Allgemeine technische Daten	
Funktionsweise / des Betriebsstundenzählers	analog
Reset-Funktion	Nein
Eingangsspannung	230 V
Versorgungsspannung	
Spannungsart	AC
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP00
Anzahl	
Anzahl der darstellbaren Zeichen	7
Mechanischer Aufbau	
Höhe	67,5 mm

Höhe / der Frontplatte	72 mm
Breite	67,5 mm
Breite	
• der Frontplatte	72 mm
Einbautiefe	44 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	2
Befestigungsart	Fronttafeleinbau
Nettogewicht	134 g

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß IEC 81346-2:2009

P

PH

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KT5604>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KT5604>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT5604

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

