

产品参数表

规格



C65N 小型断路器 - D 曲线 - 32A - 230V - 1P - 6kA

17934

主要信息

产品系列	Multi9
产品系列	Multi 9
产品名称	C65
产品类型	小型断路器
产品短名	C65N
产品应用	配电保护
极数	1P
保护极数量	1
额定电流 [In]	32 A 在...上 30 °C
电网类型	AC
脱扣器类型	热磁式
脱扣曲线	D
分断能力	6 kA Icn 在...上 230 V AC 符合 IEC 60898-1
隔离功能	适用 符合 IEC 60898-1

补充信息

电网频率	50...60 Hz
额定工作电压 [Ue]	230 V AC
磁脱扣限制	10...14 x In
使用分断能力 [Ics]	6 kA 100 % 符合 IEC 60898-1 - 230 V AC
限流等级	3 符合 IEC 60898-1
额定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60898-1
触点位置指示	有
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
宽度 (9mm的倍数)	2
高度	81 mm
宽度	18 mm
深度	66 mm

免责声明：本文档不构成任何保证，不适用于特定使用或产品，使用时请仔细阅读产品说明书。

净重	110 g
机械寿命	20000 次
接线能力	隧道式端子 (上接线或下接线) - <= 25 mm²
紧固扭矩	电源回路: 2.5 N.m 上接线或下接线
漏电流保护	无漏电保护

环境

符合标准	IEC 60898-1 GB 10963.1
产品认证	CCC CCS
IP 保护等级	IP20
污染等级	3
过电压类别	IV
抗湿热性	2 符合 IEC 60068-1
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-30...70 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8.0 cm
Package 1 Width	9.0 cm
Package 1 Length	1.8 cm
Package 1 Weight	106.34 g

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品 的承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



低冲击材料



可持续包装



透明



RoHS/REACH

资源性能

✓ 可再生塑料含量最小百分比	86
✓ 可持续的包装	

健康安全绩效

✓ Reach Free Of Svhc	
✓ Toxic Heavy Metal Free	
✓ Mercury Free	
✓ Rohs Exemption Information	是

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟Rohs指令	符合 欧盟ROHS声明
中国 Rohs 管理办法	中国 ROHS 声明 自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)
环境披露	产品环境文件
流通资料	无需具体的回收操作