

6800 K

LEDDriving W5W – Premium | LED – Eclairage intérieur



Domaines d'application

- Éclairage intérieur

Avantages produits

- Garantie de 5 ans
- Eclairage non sélectif grâce à une lumière homogène
- Large gamme de couleurs de lumière différente pour une variété d'options personnalisées
- Sans entretien grâce à la longue durée de vie allant jusqu'à 5000 h
- Jusqu'à 80% de consommation d'énergie en moins (comparé aux lampes standard)
- Remplacement Plug&Play facile

Caractéristiques produit

- Lampes LED retrofit pour diverses applications dans des intérieurs de véhicules
- LEDW5W disponible avec une température de couleur: 4000 K, 6000 K, 6800 K, 2000 K
- LEDW5W disponible avec couleur de lumière: blanc chaud, blanc froid, bleu glacier, Ambre
- Résistant aux chocs et aux vibrations

Fiche technique

Données électriques

Puissance nominale	1.00 W
Tension nominale	12 V

Données photométriques

Temp. de couleur	6700 K
------------------	--------

Dimensions & poids

Longueur	26.8 mm
Diamètre	10.0 mm
Poids du produit	1.90 g

Donnée produit supplémentaire

Culot (désignation standard)	W2.1x9.5d
------------------------------	-----------

Certificats & Normes

Catégorie ECE	-
---------------	---

Classements spécifiques à chaque pays

Référence de commande	2850BL-02B 1W12
-----------------------	-----------------

Fiche de données produit

Données logistiques

Code produit	Description produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (hauteur x largeur x longueur)	Volume	Poids brut
4008321875549	6800 K	Blister 2	13 mm x 95 mm x 135 mm	0.17 dm ³	15.80 g
4008321875556	6800 K	Carton de regroupement 10	146 mm x 104 mm x 71 mm	1.08 dm ³	111.00 g

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

Informations documentation

Les conditions de la garantie sont disponibles sous

▶ www.osram.fr/garantie-am

Informations légales

Non conforme à ECE

Only approved for off-road use when used in an exterior application. Illegal use on public roads leads to cancellation of vehicle operating licence and loss of insurance cover.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.