

## MERKMALE

- 7 x Gewindebohrer einschließlich Gewindegrößen: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12
- 7 x Bohrerstücke einschließlich Größen: 2,5 mm, 3,3 mm, 4,2 mm, 5,0 mm, 6,8 mm, 8,5 mm, 10,2 mm
- Hergestellt aus Hochgeschwindigkeitststahl (HSS)
- Toleranzklasse des Gewindebohrers: 6H
- Geeignet für eine Vielzahl von Anwendungen

## HSS-Gewindebohrer- und -bohrersatz von RS PRO

RS Best.-Nr. 917-2602



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

## Produktbeschreibung

Wir stellen vor: Der 14-teilige Gewindebohrer- und Bohrersatz unserer Eigenmarke RS PRO, ein hochwertiger kompakter Satz, der sich ideal für eine Vielzahl von Heimwerkeraufgaben eignet, einschließlich zum Schneiden von Gewinden in Materialien und zum Bohren von Löchern bei Verwendung mit einer Hand oder einem Elektrowerkzeug wie einem Gewindebohrer oder Bohrer. Der 14-teilige Satz verfügt über eine HSS-Konstruktion (Hochgeschwindigkeitsstahl) für verbesserte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit.

## Allgemeine

<b>Typ</b>	Gewindebohrersatz
<b>Gewindestandard</b>	Metrisch
<b>Inhalt</b>	7-teiliger HSS ISO529 gerader Flachbohrer: M3/M4/M5/M6/M8/M10/M12 7 HSS-Bohrer DIN338: 2,5 mm/3,3 mm/4,2 mm/5,0 mm/6,8 mm/8,5 mm/10,2 mm
<b>Anzahl der Teile</b>	14
<b>Anwendungen</b>	Bauwesen, Heimwerker, Sanitär, Werkstätten, Renovierungen

## Mechanische

<b>Werkstoff</b>	Hochgeschwindigkeitsstahl
------------------	---------------------------

