

Hauptmerkmale

Baureihe	LexCom Home
Produktname	LexCom Home Premium
Produkt- oder Komponententyp	Daten-/Telefon-Patchkabel
Farbton	Weiß (RAL 9010)

Zusatzmerkmale

Maximum insertion loss	7 dB bei 700 MHz/ 0,4 m
Biegeradius	Mindestens fünffacher Gesamtdurchmesser
Mittlere Impedanz	100 Ohm für Daten 75 Ohm für TV-FM
Isolationswiderstand	> 500 MΩ bei 100 V DC
Kupplungsdämpfung	>= 75 dB
Mindestanzahl der Matching-Vorgänge	750 Zyklen
Material der Kontakte	1,3 µm goldbeschichtete Phosphorbronze RJ45 Stecker Gold plated brass F connection
Material	PVC (Polyvinylchlorid)
Kabeltyp	RG-6-U cable
Anzahl von Leitern	1, AWG 18
Steckertyp	RJ45 U/UTP
Kontaktwiderstand	20000 µΩ
Äußerer Kabeldurchmesser	6,6 mm
Kabellänge	0,4 m

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10...60 °C
Normen	EN 50117-2-4 ISO/IEC 61196-7 IEC 60603-7-1 IEC 60332-1 IEC 61169-24

Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	In Untersuchung
Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.