

## Aktiver Mini DisplayPort auf DVI Adapter / Koverter (Stecker/Buchse) - 1920x1200

Product ID: MDP2DVIS



Mit dem Mini DisplayPort-auf-DVI-D-Active-Adapter (Single-Link) MDP2DVIS können Sie Ihre Mini DisplayPort-Videoquelle, einschließlich Fernsehgeräte und Apple Cinema Display HD, anschließen und sparen so die Kosten für die Aufrüstung auf einen DisplayPort-fähigen Monitor.

Anders als passive Video-Adapter bietet dieser Mini DisplayPort-auf-DVI-Adapter eine aktive Konvertierung zur Verwendung mit jedem Mini DisplayPort-Ausgang - eine ideale Lösung für Grafikkarten, die keine Multimodus DP++-Signale (z. B. ATI Eyefinity) ausgeben können.

Dieses kompakte Gerät unterstützt Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 und ist somit eine einfache Lösung für die Konvertierung eines PC- oder Mac®-Mini DisplayPort-Ausgangs für DVI-Monitore, Fernsehgeräte oder Projektoren.

Der Mini DP-auf-DVI-Adapter ist kompatibel mit Intel® Thunderbolt™ bei direktem Anschluss an einen unterstützten DisplayPort-über-Thunderbolt™-E/A-Port.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Ideal für digitale Entertainment-Centers, Heimbüros, Besprechungszimmer in Unternehmen oder Verkaufsshows.
- Behalten Sie Ihren bestehenden DVI-Monitor, und verwenden Sie ihn mit Ihrem neuen mit Mini DisplayPort-Gerät.
- Perfekt für größere Bildschirme mit hohen DVI-Auflösungen
- Adaptieren von Grafikkarten, die keine DP++-Signale ausgeben können
- Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

### Features

- Unterstützt Display-Auflösungen von bis zu 1920 x 1200
- Geeignet für Videokarten, die keine DP++-Signale (Multimodus) ausgeben können
- Entspricht mit DisplayPort 1.1a-Spezifikationen
- Unterstützt HDCP 1.3
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Adapter
	Audio	Nein
	AV-Ausgang	DVI
	AV-Eingang	Mini-DisplayPort
	Feuerwiderstandsklasse	LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
	Industrienormen	HDCP 1.3 DisplayPort 1.1 DDWG 1.0
<b>Leistung</b>	Breitbild unterstützt	Ja
	Max. Digitalauflösungen	1920x1200
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
	Steckverbinder B	1 - DVI-D (25-polig) Buchse
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Lagertemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	4.7 in [12 cm]
	Produktbreite	1.7 in [44 mm]
	Produktgewicht	1.3 oz [38 g]
	Produkthöhe	0.8 in [20 mm]
	Produktlänge	7.9 in [200 mm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	1.7 oz [47 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - Mini-DisplayPort-auf-DVI-Adapter

Product appearance and specifications are subject to change without notice.