

DCF891H2T-QW

Boulonneuse à chocs 1/2" XR 18V 5Ah Li-Ion Brushless 812 Nm - jonc de sécurité - POWERSTACK



5035048806388



Description du produit :

Couple de serrage max. (Nm) : 812 Couple de décollement max. (Nm) : 1084 Régime à vide (tr/min) : 0-600/1200/2000 Porte-outil : 1/2" Ø de boulon max. : M24 Impacts par minute (imp/min) : 0-3250 Longueur (mm) : 175

Fonctionnalités et avantages du produit :

- Performance : couple de desserrage pouvant atteindre 1084 Nm garantissant le retrait des boulons les plus serrés
- Accès aux espaces restreints et aux boulons les plus difficiles d'accès : compacte et légère
- Gâchette à vitesse variable : risque de serrage excessif réduit
- Fonction de sélection tactile 4 modes dont mode précision
- Éclairage de la zone de travail : LED blanche brillante avec fonction de retard pour une visibilité et une fonctionnalité améliorées
- Confort utilisateur : conception ergonomique de la poignée avec un grip plus confortable permettant une durée d'utilisation plus longue
- Moteur brushless : plus de puissance, d'efficacité et de durabilité

Specifications techniques :

- Puissance : 760 W
- Poids de la batterie : 0.75 Kg
- Tension : 18 V

Garantie du produit :

Ce produit bénéficie d'une garantie de 1 an portée à 3 ans après inscription

Éléments inclus :

- Batteries POWERSTACK (x2)
- Chargeur (x1)
- Clip ceinture (x1)
- Coffret TSTAK (x1)

