

Datasheet

LCD Stopclock, Timer, Clock

RS Stock number [440-9805](#)



Specification:

- Silver finish case size 90x160x70mm
- Digit heights 25 and 20mm
- 4 count up timing channels: seconds, minutes, hours; decimal seconds; 1/100 seconds; decimal minutes.
- Count down timer from 24 hours with memory and alarm at end of period.
- Normal time with calendar and daily alarm.
- Accuracy within 1 second over a 24 hour period.
- R14 battery supplied.

German

Silver-Ausführung Gehäusegröße 90x160x70mm Ziffer Höhen 25 und 20 mm 4 CountUp Timing Kanäle: Sekunden, Minuten, Stunden; Dezimalsekunden; 1/100 Sekunden; dezimale Minuten. Countdown Timer von 24 Stunden mit Speicher und Alarm am Ende der Periode. Spielzeit mit Kalender und Wecker. Genauigkeit innerhalb einer Sekunde über einen Zeitraum von 24 Stunden. R14 Akku geliefert.

French

Taille du boîtier 90x160x70mm chiffres hauteurs 25 et 20 mm 4 minutage des canaux de distribution, finition argent : secondes, minutes, heures ; secondes décimales ; 1/100 secondes ; minutes décimales. Compter à rebours de 24 heures avec mémoire et alarme à fin de période. En temps normal avec calendrier et alarme journalière. Précision dans la seconde sur une période de 24 heures. R14 batterie fournie.

Dutch

Zilver afwerking zaak grootte 90x160x70mm cijfer hoogten 25 en 20 mm 4 graaf van timing kanalen: seconden, minuten, uren; decimale seconden; 1/100 seconden; decimale minuten. Aftellen timer vanaf 24 uur met geheugen en alarm aan einde van periode. Normale tijd met kalender en dagelijks alarm. Nauwkeurigheid binnen 1 seconde over een periode van 24 uur. R14 accu geleverd.

Italian

Formato di caso 90x160x70mm cifra altezze 25 e 20 mm 4 conte canali di temporizzazione finitura argento: secondi, minuti, ore; secondi decimali; 1/100 secondi; minuti decimali. Contare alla rovescia da 24 ore con allarme e memoria, alla fine del periodo. Tempo normale con calendario e allarme giornaliero. Precisione entro 1 secondo su un periodo di 24 ore. R14 batteria in dotazione.

Danish

Sølv finish sag størrelse 90x160x70mm ciffer højder 25 og 20 mm 4 tælle op timing kanaler: sekunder, minutter, timer; decimal sekunder; 1/100 sekunder; decimal minutter. Nedtællingen timer fra 24 timer med memory og alarm ved periodens slutning. Normal tid med kalender og daglig alarm. Nøjagtigheden inden for 1 sekund over en 24 timers periode. R14 batteri medfølger.

Spanish

Plata terminar caso tamaño 90x160x70mm dígitos alturas de 25 y 20 mm 4 cuenta canales de tiempo: segundos, minutos, horas; segundos decimales; 1/100 segundos; minutos decimales. La cuenta regresiva del temporizador de 24 horas con memoria y alarma al final del período. Tiempo normal con calendario y alarma diaria. Precisión dentro de 1 segundo durante un período de 24 horas. R14 batería suministrada.