



Racores para Tubos Metálicos con Recubrimiento Plástico

- Racor PCS-PC Conector Plano, IP54

Racor conector plano, fabricado en latón niquelado.

Ventajas y Beneficios

- Racor en dos piezas que se compone de carcasa y cuerpo no roscado
- Actúa como un cierre de seguridad
- Se ajusta al tubo por su lado opuesto a la entrada
- Ofrece una entrada lisa y suave



HelGuard PCS-PC conector plano.

MATERIAL	Latón Niquelado Plateado (NPB)
Temp. Trabajo	-100 °C a +300 °C



TIPO	Ø Nominal	Medida del Agujero Mínima	Long. (L)	Medida Llave Cuerpo	Embalaje	Color	Código
PCS10-PC	10	5,6	15,0	13	10 Piezas	Metal (ML)	166-31200
PCS12-PC	12	8,5	15,5	17	10 Piezas	Metal (ML)	166-31201
PCS16-PC	16	11,5	20,0	20	10 Piezas	Metal (ML)	166-31202
PCS20-PC	20	15,3	16,5	24	10 Piezas	Metal (ML)	166-31203
PCS25-PC	25	19,1	20,5	29	10 Piezas	Metal (ML)	166-31204
PCS32-PC	32	26,2	23,5	38	2 Piezas	Metal (ML)	166-31205
PCS40-PC	40	34,2	24,8	48	2 Piezas	Metal (ML)	166-31206
PCS50-PC	50	44,8	30,0	58	1 Pieza	Metal (ML)	166-31207
PCS63-PC	63	54,5	33,5	70	1 Pieza	Metal (ML)	166-31208
PCS75-PC	75	66,5	42,0	84	1 Pieza	Metal (ML)	166-31209

Todas las dimensiones están en mm y sujetas a posibles modificaciones técnicas
Cantidad mínima de pedido (MOQ) puede diferir del contenido del embalaje.