



DEUTSCH

Datenblatt

Best.-Nr. 547-379

# 1/4-Zoll-Sechskant-Quickset-Schraubendreher, RS Pro, für Standard-Drehmomente, 1 → 6 Nm



## Produktdetails

### Quickset-Treiber

- Kalibrierte "Mikrometer"-Noniusskalen
- Drehmomentwert ganz einfach über den gerippten Stelling einstellbar
- Hochpräzises Radialkugel- und Rollenlager
- Bidirektionale Mechanismussignale, wenn das Soll Drehmoment erreicht wurde
- \* Sechskanttreiber

### Hinweis

Diese Schraubwerkzeuge müssen mit einem geeigneten Drehmomentmessgerät voreingestellt werden. Für Details siehe Produktbereich Analysegeräte.



## Technische Daten:

Drehmomentbereich	1→6Nm
Typ	Quickset, Standard
Antriebsform	Sechskant
Antriebsgröße	1/4 Zoll
Gesamtlänge	184 mm
Genauigkeit	6 %