

GRASA EN SPRAY

LARGA DURACIÓN



SPECIALIST

RESUMEN DEL PRODUCTO

La Grasa en Spray WD-40® Specialist® combina la fórmula del mundialmente conocido WD-40® Producto Multi-Usa, con grasas y aditivos de altas prestaciones. Puede usarse en temperaturas de entre -20 y +115°C, siendo especialmente recomendado para aplicaciones en exterior, para maquinaria y partes de difícil acceso sujetas a un desgaste continuo.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Gracias a su textura gel, proporciona una lubricación muy duradera.
- Ideal para puntos de roce y fricción.
- Proporciona una excelente protección contra el óxido y la corrosión.
- Excelente adherencia y propiedades de sellado, hacen que el producto no escurra.
- Resistente al agua incluso en superficies verticales.

Contiene



WD-40®
FÓRMULA

RECOMENDADO PARA



INFORMACIÓN FÍSICO-QUÍMICA

PROPIEDADES

Apariencia	Ámbar claro, característico de WD-40® Producto Multi-uso
Temperatura de uso	-20°C a +115 °C
Punto de gota (ASTM D-566)	+118°C
Test de desgaste 4 bolas (ASTM D-4172)	0.50 mm de profundidad
Protección anticorrosión (ASTM B-117)	0% de corrosión en 72 horas
Propiedades en presión extrema (ASTM D-3233)	703 Kg
Compatibilidad	Todos los metales
Inflamabilidad	Extremadamente inflamable

LUBRICANTE DE SILICONA FÓRMULA EXCLUSIVA

Apariencia	Ámbar claro, característico de WD-40® Producto Multi-uso
Temperatura de uso	-20°C a +115 °C
Punto de gota (ASTM D-566)	+118°C
Test de desgaste 4 bolas (ASTM D-4172)	0.50 mm de profundidad
Protección anticorrosión (ASTM B-117)	0% de corrosión en 72 horas
Propiedades en presión extrema (ASTM D-3233)	703 Kg
Compatibilidad	Todos los metales
Inflamabilidad	Extremadamente inflamable

