

Datenblatt:

Mehrfachadapter MANTA 3xT13 + 1xUSB-C PD drehbar 320° ws

Der Mehrfachadapter MANTA überzeugt durch seine schlanke Linie und sein modernes Design. Der Adapter ist mit drei T13 Steckdosen und einer USB-C Ladebuchse ausgestattet (der USB-C PD Standard ermöglicht ein bis zu 3x schnelleres Laden als ein herkömmliches USB-Ladegerät). Der Stecker lässt sich bis zu 320° drehen und ermöglicht somit ein müheloses Einstecken.



Artikelnummer 50 00093 WS
EAN 7611007170509
Einheits Nr. 672056016
Einheit STK
Verpackungseinheit 5
Verpackungsmasse
Bruttogewicht
Ursprungsland CN
Zolltarifnr. 85366990



Technische Informationen:

Merkmal	Bezeichnung
Typ	Mehrfachadapter
Marke	STEFFEN
Modell	Manta
Anzahl Steckdosen	4
Steckdosentyp	Typ 13 + USB-C PD
Erhöhter Berührungsschutz	Ja
Produktfarbe	Weiss
Nennstrom	10 A
Nennspannung	230 V
Nennleistung	2300 W
Steckertyp	Typ 12 (320° drehbar)
Schalter	Nein
Hauptwerkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
UV-beständig	Nein
Verwendung	Innen
K2 Baustellentauglich	Nein
Schutzart	IP20
Einsatztemperaturbereich	-5...+45 °C
Zusatzfunktionen	Stecker bis zu 320° drehbar
Produkthöhe	110 mm
Produktbreite	42 mm
Produkttiefe	75 mm
Gewicht netto	0.11 Kg
Verpackungsart	offen

