

UVP zzgl. MwSt* : 88,00 EUR



Hauptmerkmale

Produktreihe	Acti 9 Clario Librio Prodis
Produkt oder Komponententyp	Unterspannungsauslösung
Kurzbezeichnung des Geräts	MNs
Steuerkreisspannung	220...240 V AC 50/60 Hz
Betätigungsart	Verzögert
9-mm-Raster	2
Produktkompatibilität	C40 C60 DT40 IDPN DT60 C120 DPN Vigi ITG40 IDc ID C40

Zusatzmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Acti 9: Acti 9 iDPN Acti 9: Acti 9 DT40 Acti 9: Acti 9 C40 Acti 9: Acti 9 IDc Acti 9: Acti 9 ID C40 Acti 9: Acti 9 ITG40 Acti 9: Acti 9 C120 Acti 9: Acti 9 C60H-DC Acti 9: Acti 9 C60NA-DC Acti 9: Acti 9 C60PV-DC Acti 9: Acti 9 DPN Vigi Acti 9: Acti 9 DT60
---------------------------	--

Acti 9: Acti 9 ID
Acti 9: Acti 9 DPN

Lokale Signalisierung	Aktions-Anzeige
Montagevariante	Befestigt
Montagehalterung	35 mm symmetrische Hutschiene
Höhe	82,5 mm
Breite	18 mm
Tiefe	73.5 mm
Produktgewicht	66 g
Farbe	Weiß
Anschlüsse - Klemmen	Klemmschraube unten 2 Kabel 1,5 mm ² flexibel Klemmschraube unten 2 Kabel 1,5 mm ² flexibel mit Führung Klemmschraube unten 1 Kabel 0,5-2,5 mm ² fest
Drahtabisolierungslänge	9 mm unten
Anzugsmoment	1 Nm unten

Montage

Normen	EN/IEC 60947-5-1
Produktzertifizierungen	ASEFA ASTA KEMA LCIE
Tropenfest	2 entspricht EN/IEC 60947-5-1
Relative Feuchtigkeit	95 % bei 55 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25-50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-85 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar Entsorgungsinformationen
Entsorgungshinweise	Verfügbar

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------