

ROLL + CARRO CON RUEDAS CON 6 CAJONES - 4 MÓDULOS POR CAJÓN



Designación :

- Carro con ruedas con 6 cajones
- 3 cajones de 60 mm
- 2 cajones de 130 mm
- 1 cajón de 200 mm

Los cajones pueden equiparse con módulos de espuma termoformada

Carga máxima admisible por cajón: 25/30kg

Encimera:

Parte superior amplia de fibra de polipropileno (resistencia de carga estática 900 kg), rebordes integrados de 14 mm para evitar que las herramientas puedan caerse durante los desplazamientos. Superficie útil de trabajo 750 x 460 mm.

Resistente a los golpes y a los hidrocarburos 2 mangos para facilitar las maniobras, uno para los movimientos y uno para rodear los obstáculos Ranuras para 3 destornilladores.

Espacio específico para piezas pequeñas.

- Seguridad:

Tiradores de los cajones de polipropileno con ganchos de seguridad. No se pueden abrir los cajones estando en movimiento. Parte central de aluminio para mayor resistencia Cierre lateral para reducir el riesgo de daños Sistema centralizado de bloqueo que se suministra con 2 llaves, una plegable

- Maniobrabilidad :

4 ruedas de diám. 125 mm, 2 móviles (una con freno) y 2 fijas El carro con ruedas se suministra con ruedas ya montadas

- Accesorios

Porta latas o frascos integrado (posicionamiento libre a derecha o izquierda)

Los laterales están perforados para aceptar la mayoría de las series de accesorios JET (catálogo F08) Se pueden suministrar opcionalmente con divisiones metálicas (JET2.15 para los cajones de 60 mm y JET2.16 para los cajones de 130 mm)

- Dimensiones totales (incluidas ruedas y encimera): 968x 518 x 971 mm.

- Tamaño útil del cajón: L.759 x P.421 x A.60 / 130 / 200 mm.

- peso: 72 kg

Referencias :

	D [MM]	L [MM]	[KG]
ROLL.6M4	518	968	72