



PRODUCT-DETAILS

E2.2N 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG 3p F HR

E2.2N 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG 3p F HR



概要信息	
产品型号	E2.2N 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG 3p F HR
产品ID	1SDA071040R1
欧洲商品编号(EAN)	8015644748906
目录说明	E2.2N 2000 Ekip G Hi-Touch LSIG 3p F HR
详细描述	C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2N 2000 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/G/HI-TOUCH-LSIG R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

ABB EcoSolutions	
ABB EcoSolutions	是
产品环境声明 - EPD	9AKK108468A1902 9AKK108468A1909

Material Compliance	
REACH Declaration	9AKK108466A1425
RoHS信息	9AKK108466A1424

RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326
SCIP	66ae4190-25b7-4428-9454-a5a2943c47f5 Italy (IT)
简化的SCIP	a3b8f5d1-2f09-455c-907e-cee07300a3be Germany (DE) 39f39d09-f69a-436c-bb9a-04f3f8fc75fa Spain (ES) dfa08576-2e86-42cd-848b-ead7bc5c513e Hungary (HU) eac8cdb1-f63e-4f0e-a6d6-0e4bad3910b7 France (FR) bb5b64fa-fb3f-4669-8e29-35d86d6ab771 Norway (NO) 5b0b3dd4-4962-48b6-9464-14042fd334da Poland (PL) dafd8080-dde3-4107-be7a-be772b09f017 France (FR) 8cb48e5c-d82e-4726-a668-2b5c3dd444a4 Bulgaria (BG) 11ac92d9-9caa-4719-98d9-b9c50185d4bd Germany (DE) d8373eb1-df52-4df9-8680-2b2f2a7dda6a Croatia (HR) 1000df6e-ad03-4fb1-befa-0c06ab6f3cc9 Germany (DE) 65333405-f605-4e4e-8154-fad7040ad03f Germany (DE) fecc2b35-70ec-4db3-a22a-1258ffb989f2 Denmark (DK) b1b77157-98cf-42aa-b6b3-5fe49366330a Germany (DE) 6ace8439-036d-46fa-8093-e4ac05b3cc26 Belgium (BE) d6a126f2-7171-42cb-bd14-779ade511c4a Finland (FI) 3d3e7920-1845-4826-bb8d-c3b3a99359ee Netherlands (NL) 7d47910b-d3bb-4736-bbd8-6c3192b8532a Sweden (SE) 51c7a8fa-c35b-4b11-b5bd-133a44b38ca1 Estonia (EE) c18249e9-4fd3-4e30-8fa9-b56e050d052a Greece (GR) d6940327-68d4-470c-89bc-1d4074331f40 Poland (PL) c1ebe785-9750-42c7-8292-7e9b24b4b944 Czech Republic (CZ) 47f9ad1b-bdcb-4d6d-bb90-4dd1c765c0a8 Poland (PL) 554b7eef-427b-4e28-a88f-8048472afca1 Sweden (SE) 904fa438-d5e0-4b33-a2cc-fb4d3bf645d6 Portugal (PT) 44c082ed-df70-4a37-b79c-00bfb5224820 Hungary (HU) 98f07ae4-7f11-4ef8-afa7-b01a454fa2da Belgium (BE)

环境条件

环境信息	9AKK108467A6707
------	-----------------

订货信息

当地订购代码_USCON	Z2NTEKBQ200A000000XX
欧洲商品编号(EAN)	8015644748906
最小起订量	1 piece
海关关税号	85362090

尺寸

产品净宽	276 mm
产品净高	371 mm
产品净深	270 mm
产品净重	41 kg

包装信息

1级包装单元	box 1 piece
1级包装宽度	515 mm
1级包装高度	610 mm
1级包装长度	515 mm

1级包装 总重	46 kg
1级包装 EAN	8015644748906

其他信息

产品系列	SACE Emax 2
产品	Air Circuit Breaker
产品应用类型	Air Circuit Breaker
安装方式	F

技术参数

电流类型	AC
电气寿命	Ue =< 440 V 10000 cycle Ue = 500 ... 690 V 8000 cycle 30 cycles per hour
机械寿命	25000 cycle 60 cycles per hour
极数	3P
功率损耗	212 W
额定电流 (I _n)	2000 A
额定冲击耐受电压 (U _{imp})	acc. to IEC 60947-2 12 kV
额定绝缘电压 (U _i)	AC 1000 V
额定工作电压	690 V AC
额定服务短路分断容量 (I _{cs})	(220 V AC) 66 kA (230 V AC) 66 kA (380 V AC) 66 kA (400 V AC) 66 kA (415 V AC) 66 kA (440 V AC) 66 kA (500 V AC) 66 kA (660 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
额定运行短路分断能力, 以I _{cu} 的%表示 (I _{cs})	100 %
额定不间断电流 (I _{cw})	for 1 s 66 kA for 3 s 50 kA
额定极限短路分断容量 (I _{cu})	(400 V AC) 66 kA (415 V AC) 66 kA (440 V AC) 66 kA (500 V AC) 66 kA (525 V AC) 66 kA (690 V AC) 66 kA
额定持续电流 (I _u)	2000 A
额定电压 (U _r)	690 V
脱扣器	Ekip G Hi-Touch LSIG
脱扣器类型	EL
短路性能等级	N
标准	IEC
壳架等级	E2.2
Suitable for IT Networks	Yes, 690V
端子连接类型	Rear flat Horizontal

认证及声明（文件编码）

数据手册，技术资料	1SXF200023C2001
-----------	-----------------

符合性声明 - CE	9AKK106713A5902
说明书和手册	1SDH001000R0006
说明书和手册（第2部分）	1SDH001316R1002

分类

ETIM 8	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
ETIM 9	EC000228 - Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection
IDEA 粒度分类代码 (IGCC)	4926 >> Air circuit breakers
对象分类代码	Q
UNSPSC	39121615
WEEE 类别	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
e级	V11.1 : 27370409

分类

低压产品及系统 → 断路器类产品 → 空气断路器 → Emax 2

