

CV02 - Gilet HV rafraîchissant

Collection: Gilets de refroidissement

Gamme: PROTECTION POUR TOUTES SAISONS

Tissu extérieur: 100% Polyester, Tricot, 120g

Emballage extérieur: 48

information produit

Ce gilet est conçu à partir de matériaux spécifiques pour le refroidissement du corps. Cette construction permet de lutter contre les effets néfastes du stress thermique. Ce gilet abaisse la température corporelle, et peut être refroidie à nouveau en quelques minutes, ce qui offre des heures de rafraîchissement sans compromettre la mobilité. La coupe de ce gilet est conçue pour dégager la taille, ce qui permet de s'asseoir ou de se tenir debout avec aisance.

PROTECTION POUR TOUTES SAISONS

Portwest All Weather Protection est conçu avec des tissus et des designs exceptionnels, permettant une transition facile entre le travail et les loisirs. Testé pour résister aux rigueurs de l'usure quotidienne, chaque vêtement a été conçu et fabriqué en utilisant les meilleurs matériaux de qualité et des techniques de construction de haute technologie pour assurer une satisfaction totale avec l'usure après l'usure.



Normes

EN ISO 20471 Classe 2

ANSI/ISEA 107-2015 TYPE R CLASSE 2

Caractéristiques

- Léger et confortable
- Tissu en maille aérée pour une meilleure respirabilité
- Poche Stylo
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- Capacités d'évacuation, de refroidissement et de séchage
- Tremper dans l'eau pour activer
- Garde l'utilisateur au frais jusqu'à 8 heures
- 3 poches pour plus de rangement
- Certifié CE
- marqué UKCA

CV02 - Gilet HV rafraîchissant

Code Douanier: 6110309100

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°. NB: 2777)
 Bracetown Business Park
 D15 YN2P, Ireland
 N° de certificat: 2777/10422-03/E00-00

Entretien et Lavage



Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	GTIN/DUN14
CV02YERS/M	Jaune	59.0	38.0	38.0	0.4060	0.0852	5036108290734	25036108780949
CV02YERL/XL	Jaune	59.0	38.0	40.0	0.4400	0.0897	5036108290727	25036108780932
CV02YERXX/3X	Jaune	59.0	38.0	40.0	0.4600	0.0897	5036108311941	25036108800500