

Feste Brücke - FBI 10- 6 - 0203250


Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



Feste Brücke, Rastermaß: 6 mm, Polzahl: 10, Farbe: silberfarben



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	10 STK
GTIN	 4 017918 098070
GTIN	4017918098070
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	16,090 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	16,170 g
Zolltarifnummer	85369095
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen

Technische Daten

Technische Daten

Farbe	silberfarben
Material	Kupfer
Polzahl	10
Rastermaß	6 mm

Environmental Product Compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27141199
------------	----------

Feste Brücke - FBI 10- 6 - 0203250

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 4.1	27141199
eCl@ss 5.0	27141140
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141140
eCl@ss 8.0	27141140
eCl@ss 9.0	27141140

ETIM

ETIM 2.0	EC000489
ETIM 3.0	EC000489
ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489
ETIM 6.0	EC000489
ETIM 7.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211829
UNSPSC 7.0901	39121426
UNSPSC 11	39121426
UNSPSC 12.01	39121426
UNSPSC 13.2	39121426

Approbationen


Approbationen

Approbationen

EAC / EAC

Ex Approbationen

Approbationsdetails

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Feste Brücke - FBI 10- 6 - 0203250

Approbationen

EAC



RU C-
DE.A*30.B.01742

Zubehör

Zubehör

Schneidwerkzeug

Schneidwerkzeug - CUTFOX FB - 1205985



Einhand-Brückenschneider, für feste Brücken FBI 10-6, FBI 10-8, FBI 10-10, FBI 10-12