

Fiche technique du produit

Spécifications



Vanne 6 voies DN15 (se commande avec une Vanne PIBCV)

VB601R-15B

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	Valve
Type de vanne	Balle
Type de connexion de vanne	Rp Interne
Taille du corps	15 mm (1/2 in)
Taille du tuyau	DN15
Coefficient de débit	2.42 kvs
Classe de pression	PN16
Température du fluide de fonctionnement	0...90 °C
Matière du corps	CW602N laiton
Matière du siège	EPDM/PTFE
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	14,2 cm
Largeur de l'emballage 1	9,2 cm
Longueur de l'emballage 1	6,2 cm
Poids de l'emballage 1	1,14 kg
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	8
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm
Poids de l'emballage 2	9,663 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Reprise	No