

Article numéro: 31792

Balai souple, 435 mm, Vert



Balai fibres souples permettant de balayer efficacement dans toutes les zones. Très utilisé en boulangerie industrielle et dans les zones d'emballage pour le balayage de particules plus ou moins fines.

Données techniques

Code EAN	5705020317927
Code Dun	15705020317924
Code de marchandise	96039099
Matériau agréé FDA (21)	Oui
Verre et fourchette (EU 1935/2004), Agréé par la réglementation européenne (EU) No 10/2011	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Utilisation de Phtalates & Bisphénol A	Non
Matériau	Polypropylène, Polyester, Acier inoxydable
Filament Description	Fibres Souples
Longueur de fibre visible	55 mm
Quantité par Carton	10 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	480 Pcs.
Couleur	Vert
Hauteur	130 mm
Longueur	435 mm
Largeur	65 mm
Colis Longueur	545 mm
Colis Hauteur	225 mm
Colis Largeur	275 mm
Poids brut	0.58 kg
Poids net	0.53 kg
Pays d'origine	Denmark
Température max. de nettoyage (Autoclave)	121 °Celsius
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °Celsius
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	40 °Celsius
Température d'utilisation min.	-20 °Celsius
PH min. en concentration d'utilisation	2
PH max. en concentration d'utilisation	10.5

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.