

# KERN FH20K.

Kraftmessgerät mit RS-232 Schnittstelle und externen Messzellen



## Sistema di misurazione

Campo di misurazione [Max]:	20 kN
Divisione [d]:	10 N
Frequenza di misurazione:	2000 Hz
Precisione (di [Max]):	0,005

## Display

Altezza cifre di display:	1 cm
---------------------------	------

## Funzioni

Funzione Data Hold:	si
Funzione peak:	si
Funzione valore limite:	si
Funzioni statistiche:	si
Media:	si

## Condizioni ambientali

Temperatura ambiente minima:	10 °C
Temperatura d'impiego massima:	40 °C

## Alimentazione

Autonomia:	12 h
n/a:	CH EURO

n/a:	Alimentatore esterno
------	----------------------

## Alimentazione

Tempo di carica:	4 h
Tensione in entrata:	100 V - 240 V

## Servizi

ISO Certificado de calibrado (Trazione): 961-164

## Categoria

Categoria:	Strumenti di misurazione per forze
Product Group:	Strumento elettronico per misurazione di forze

## Imballaggio & spedizione

Dimensioni imballaggio (LxPxA):	325 x 185 x 165 mm
n/a:	3496
Peso lordo:	3 kg
Peso netto:	2,300 kg
Spedizione:	24 h
Tipo della spedizione:	Corriere

## Forma

Dimensioni apparecchio indicatore (LxPxA):	230 x 66 x 36 mm
Dimensioni totali (LxPxA):	230 x 66 x 36 mm
Lunghezza cavo:	3 m