




PRODUCT-DETAILS

ZW57

Flange, 180 mm x 1000 mm x 25 mm



概要信息	
产品型号	ZW57
产品ID	2CPX060122R9999
欧洲商品编号(EAN)	4011617601227
目录说明	Flange, 180 mm x 1000 mm x 25 mm
详细描述	Foam rubber sinus flange, field width 4 (2-part, 493 mm + 493 mm), for bottom liners RB...F (not for cabinet depth 325 mm), suitable for TriLine [®] row switching cabinets.

技术参数	
Number of Connection Holes	0
设计	Accessory
外壳类型	Flange
产品应用类型	Straight
表面处理	Untreated
材料	Plastic
DIN空位模块	0
仪表板	0

评论

ETIM

Material Compliance

RoHS信息	2CPC100023X0201
RoHS状态	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
RoHS日期	20240903
REACH Declaration	2CPC100005X0201
REACH Information	False - does not contain substances > 0.1 mass percentage
REACH Date	20240902
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

尺寸

产品净宽	1000 mm
产品净高	180 mm
产品净深	25 mm
产品净重	1.44 kg

订货信息

1级包装单元	pack 1 piece
1级包装 总重	1.498 kg

认证及声明（文件编码）

符合性声明 - CE	2CPC100023X0201
------------	-----------------

Installation

说明书和手册	2CPC016723M5601
--------	-----------------

Popular Downloads

数据手册，技术资料	2CPC000001C0101
	2CPC000002C0101

分类

ETIM 8	EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet
ETIM 9	EC000211 - Gland plate for enclosure/cabinet
WEEE 类别	Product Not in WEEE Scope
WEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	40161000
e级	V11.1 : 27142421
对象分类代码	U

分类

低压产品及系统 → 箱壳类产品 → 三相分支配电箱 → Sub Distribution Boards → TriLine Accessories

