

easy peasy

Rapid Squeezy™



RPC4 - AGRAFEUSE SANS EFFORT FABRIQUEE EN SUÈDE



RPC4 est l'une des nouvelles agrafeuses sans effort de la gamme Rapid Squeezy, toutes produites dans notre usine en Suède.


Le RPC4 est doté de notre technologie Powercurve® éprouvée et brevetée, développée avec un physiothérapeute de premier plan pour aider l'utilisateur à économiser de l'énergie lors de l'agrafage. Cela garantit une expérience d'agrafage fluide avec jusqu'à 50 % d'effort en moins avec le RPC4 par rapport à un pistolet agrafeur classique.

Le modèle RPC4 est développé pour les agrafes à fil fin 53 et 13 jusqu'à 16 mm ainsi que pour les pointes de finition avec ou sans tête de 15mm. Il dispose d'un réglage de force de pénétration 2 positions (mini/maxi) adaptable à la dureté du matériau et la longueur de l'agrafe utilisée. Fabriqué en plastique résistant et robuste avec les pièces d'usure intérieures en acier.

Idéal pour les travaux tapissiers avec divers types de textiles, les travaux de décoration ou la fixation de toiles, moquettes, cuirs ou moulures en bois.

Caractéristiques et spécifications:

- Powercurve Technology® - Jusqu'à 50 % d'effort en moins à l'utilisation
- Fabriqué en Suède
- Réglage de la force de frappe 2 positions (Mini/Maxi)
- Pièces d'usure intérieures tout acier
- Garantie 3 ans
- Pour agrafes 53 et 13 : 6-16 mm / Capacité de chargement : 161 agr.
- Pour pointes de finition no.8 et pointes sans tête no.9 : 15 mm / Capacité de chargement : 93 pointes
- Livré dans un emballage en carton Touch & Feel, certifié FSC



Description
Agrafeuse RPC4

Emballage
Carton T&F – Ouest Europe

Art. No
5001631

EAN
4051661040467

Conditionnement
5 pcs

RAPID
1 route de Gérardmer, 88120 Le syndicat
www.rapid.com

Rapid®
SVENSK EFFIXITY