

## CARATTERISTICHE

- Design robusto con supporto in alluminio
- Assemblaggio facile
- La striscia può essere tagliata a misura con un seghetto a mano o tagliabulloni
- Resistente alla maggior parte dei solventi comuni
- Fornito in una striscia di 1 metro di lunghezza con istruzioni

## Striscia Protector bordi nera in alluminio RS Pro, nylon, 25mm x 7,7 mm x

Codice RS: 326-9836



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

## DESCRIZIONE del

Striscia a spazzola di alta qualità RS PRO di protezione dagli spifferi progettata per sigillare lo spazio presente tra la parte inferiore di una porta e il pavimento per impedire l'ingresso di spifferi e mantenere l'ambiente interno caldo. Oltre alla protezione dagli spifferi, questa striscia a spazzola evita l'ingresso di polvere e detriti, come foglie e immondizia, all'interno dell'edificio o della fabbrica. La striscia a spazzola è formata da un supporto in alluminio con angolo di montaggio a 180° contenente una spazzola composta da una fila di setole in nylon nero. La striscia può essere tagliata alla misura desiderata per garantire un montaggio preciso su qualsiasi porta

## Specifiche generali

<b>Tipo di prodotto</b>	Inserto di spazzola
<b>Materiali</b>	Alluminio, nylon
<b>Colore</b>	Nero
<b>Applicazioni</b>	Fondo di porte girevoli, tapparelle, ante per vani di carico, Gates e recinzioni, Porte per la casa, Porte per garage, Ripari, ante per canili

## Specifiche meccaniche

<b>Dimensioni</b>	25mm x 7,8 mm x 7,7 mm
<b>Lunghezza</b>	25mm
<b>Larghezza</b>	7.8mm
<b>Altezza</b>	7.7mm
<b>Angolo di montaggio</b>	180°
<b>Resistenza all'ozono</b>	No

## Specifiche dell'ambiente operativo

<b>Temperatura d'esercizio: -</b>	Da -50 °C a 100 °C.
-----------------------------------	---------------------

## Dimensions (mm):

Angle: 180°  
F: 12.8  
H: 7.7  
T: 1.3  
W: 7.8  
Filament Diameter: 0.15  
Bristle Length: 25



