HSSR 20.0 x 205 - 1 pc

PUNTE PER METALLO FORGIATE IN HSS-R - DIN 338

- Punte forgiate in HSS-R prodotte secondo lo standard DIN 338.
- Il rivestimento in ossido permette una rapida rimozione dei trucioli.
- Affilatura normale punta.Taglienti con angolo di taglio di 118°.
- Elica di tipo N.
- Utilizzabile per forare in acciaio, ghisa, materiali legati e con carico di rottura fino a 800 N/mm2.
- Colore: nero.



⌀ (mm)	20.0
Article Number	4932373331
Lunghezza totale (mm)	205
Lunghezza utile (mm)	140
Quantità confezione	1