

特点

- 低功耗
- 标称闪光速率：75 / 分钟
- 高输出氙气信号灯
- 三点安装版本

RS Pro 氙气信号灯、10 → 100 v 直流、闪光、表面安装

RS 号： 236-133



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

我们 RS Pro 品牌提供的这款低电流消耗多电压氙气信号灯特别适用于电池供电的车辆、如叉车。耐侯多电压氙气信号灯具有 IP65 等级、支持侧面接入表面电缆、使其特别适用于工业应用。

一般规格

标称闪光速率	每分钟 75 次
灯泡类型	氙气灯
轻效	闪烁
镜头颜色	琥珀色
磁性类型	否
外壳颜色	黑色
灯包括	是的
多功能	否
led 指示灯数量	1
特殊功能	薄型和紧凑型设计

电气规格

电源电压	10Vdc 至 30Vdc
当前类型	dc
电流消耗	20 毫安、30 毫安、55 毫安、150 毫安、175 毫安

机械规格

尺寸	130mm (h)
基座直径	150mm
安装样式	表面安装

操作环境规格

最高温度	-30°C
最低温度	+50°C

保护类别

ip 等级	ip 56
-------	-------

认证

符合标准	emc (欧洲经委会 R10) , 符合 rohs
------	----------------------------

