

Spécifications

La photo est représentative

Eaton 3P900UF

Onduleur Eaton 3P Ellipse USB FR, 900 VA, 540 W, entrée : C14, sorties : (3) françaises, (1) françaises - surtensions uniquement, chargeur USB, Tour

Spécifications générales

NOM DU PRODUIT	Onduleur Eaton 3P Ellipse
NUMÉRO DE CATALOGUE	3P900UF
CODE DE MODÈLE	Eaton 3P Ellipse 900 USB FR
EAN	3553340621338
LONGUEUR DU PRODUIT	235 mm
HAUTEUR DU PRODUIT	263 mm
LARGEUR DU PRODUIT	81 mm
POIDS DU PRODUIT	4.4 kg
CONFORMITÉ	Marquage CE LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
CERTIFICATIONS	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Cm

Additional information	
INTERFACE USB	Oui
TYPE DE CONSTRUCTION	Modèle autonome
CONTENU DU COLIS	• Câble d'entrée • Câble USB • Démarrage rapide • Consignes de sécurité
PHASE (SORTIE)	1
FONCTION ARRÊT AUTOMATIQUE	Oui
COULEUR	noir
EFFICACITÉ À CHARGE MAXIMALE	97
KIT DE MONTAGE RACK	Non
PHASE (ENTRÉE)	1
PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS	Oui

Communication	
INCLUT LA CARTE RÉSEAU	Non
COMMUNICATION PAR BUS DE TERRAIN	Port USB (compatible HID)
INTERFACE ETHERNET	Non
INTERFACE UTILISATEUR	Écran LED
CONTACT LIBRE DE POTENTIEL	Non
EMPLACEMENT CARTE D'EXTENSION	Oui
COMPATIBILITÉ LOGICIELLE	Eaton UPS Companion (permet d'arrêter le système en toute sécurité, de mesurer la consommation énergétique et de configurer les paramètres de l'onduleur)
TYPE D'INTERFACE	USB

Battery	
TYPE DE BATTERIE	Scellé, plomb-acide
GRAPHE D'AUTONOMIE	Visualiser la courbe d'autonomie de batterie
QUANTITÉ DE BATTERIES	1
GESTION DES BATTERIES	Batteries remplaçables, test automatique de la batterie, protection contre les décharges poussées, capacité de démarrage à froid
PUISSANCE DE LA BATTERIE	12 V / 9 Ah
AUTONOMIE PROLONGÉE DE LA BATTERIE	Non

Electrical input	
CONNEXION D'ENTRÉE	C14
TENSION NOMINALE D'ENTRÉE	230V par défaut (220/230/240V)
FRÉQUENCE NOMINALE	50-60 Hz
LONGUEUR DU CORDON D'ENTRÉE	1,5 m
PLAGE DE LA TENSION D'ENTRÉE	184-264 V (réglable à 161-284 V)
PLAGE DE FRÉQUENCE D'ENTRÉE	46-70 Hz

Electrical output

PRISE	(3) françaises, (1) françaises - surtensions uniquement
TENSION	230 V
PUISSANCE	540 W
FACTEUR DE PUISSANCE DE SORTIE	0,6
PLAGE DE TENSION DE SORTIE	184-264 V (réglable à 161-284 V)
TENSION DE SORTIE NOMINALE	230V par défaut (220/230/240V)
TYPE D'ALIMENTATION	1
TOPOLOGIE	Offline (hors ligne)
PUISSANCE EN VA	900 VA

Environmental

ALTITUDE	3 000 m
NIVEAU DE BRUIT	<25 dB à 1 mètre
PLAGE DE TEMPÉRATURE	0° à 40°C (32° à 104°F)
HUMIDITÉ RELATIVE	0-95 % (sans condensation)

Ressources

BROCHURES	Eaton 3P Ellipse UPS brochure - EN
DECLARATIONS OF CONFORMITY	Eaton 3P Ellipse UPS declaration of conformity - EN
GUIDE UTILISATEUR	Eaton 3P Ellipse UPS advanced user guide Eaton 3P Ellipse UPS Quickstart guide

NOM DU PROJET:

NUMÉRO DU PROJET:

PRÉPARÉ PAR:

DATE:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irlande
Eaton.com

© 2026 Eaton. Tous droits réservés.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour connaître les dernières informations concernant nos produits.

