

MERKMALE

- Hohe Spezifikation, relative Luftfeuchtigkeit
- Temperatugeber für den Einsatz mit Gebäudemanagementsystemen
- Schwer entflammables ABS-Gehäuse
- Mikrocontroller vermeidet Messfehler
- Ansprechbarkeit und Genauigkeit

RS Pro Temperatursensor -20 °C bis +50 °C Wand

RS Best.-Nr. 312-2945



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Verschiedene Branchen benötigen verschiedene Lösungen, um mit der sich verändernden Welt Schritt zu halten. Wenn Feuchtigkeit und Temperatur im Spiel sind, scheint der Feuchtigkeits-/Temperaturtransmitter beide Anforderungen zu erfassen, um viele Anwendungen zu unterstützen. Durch die Zusammenführung beider Stärken kann der Sensor den spezifischen Anforderungen von temperaturempfindlichen Geräten gerecht werden.

Allgemeine

Temperaturmessbereich	-20 °C bis +50 °C.
Maximale Temperaturmessung	50 °C
Minimale Temperaturmessung	-20°C
Anwendung	Wand

Elektrische

Ausgang	0 V bis 10 V dc
----------------	-----------------

Schutzkategorie

IP-Schutzart	IP65,IP54, IP30
---------------------	-----------------



