

## CARACTERISTIQUES

- **Commande à 3 niveaux (rapide/normale/flottante)**
- **Charge complète avec shutdown automatique**
- **Sortie de court-circuit protégée**
- **Protection contre les inversions de polarité**
- **Protection contre les surcharges**

## Chargeur de batterie RS PRO 12 V 5 A avec fiche mâle EU

RS code commande : 549-334



Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à payer un prix élevé.

## Description du produit

Gamme de haute qualité d'acide de plomb 12 V à 3 niveaux automatique Les chargeurs de batterie de notre propre marque RS PRO en bénéficient Courant de charge de 2 ~ Boîtier résistant aux chocs 50 A et aluminium. Il est également fourni avec des cordons secteur britanniques et européens Et connecteurs à pince crocodile

## Caractéristiques

Type de batterie chargée	Acide de plomb
Nombre de piles chargées	1
Chémisseries chargées	Acide de plomb
Piles incluses	Non

## Spécifications

Tension d'entrée	115 V c.a., 230 V c.a.
Type de prise	UE
Nombre d'étapes de charge	3

Données de sortie	
Courant de charge	5A
Tension de sortie	12V
Connecteurs de sortie	Connecteurs à pince crocodile

## Spécifications mécaniques

Dimensions	186mm x 88mm x 47,5mm
Poids	800g

## Homologations

<b>Conformité/certifications</b>	Certifié CE
<b>Norme de sécurité</b>	Conforme à la directive RoHS



