



CRI-H650 | HIGH CRI SENSOR HELMET HEADTORCH

- Powerful 650 Lumen High CRI 96+ white COB LED, 6500k
- With 40 lumen 620nm Red static and flashing modes for night vision and emergency
- Wide COB LED shape produces a smooth even flood of light
- 150° Rotating head angle
- Optional motion sensor for hands-free activation
- Smart Memory - remembers last mode used (white & red modes)
- Press & hold smooth dimming on white modes
- Adjustable non-slip silicone-lined headband, 3M VHB adhesive helmet mount, 0.5m USB-C charging cable and hard-shell protective zipped storage case included
- Useful battery level & charging indicator under switch - 4 hour charge time via headtorch 1A charge port
- Battery is easily removed and replaced, so a convenient spare can be kept at hand
- Powerful 'LG' 3400mAh 3.6V 18650 Li-ion battery with bi-directional USB-C port
- Bi-directional USB-C port on the battery allows quicker 2A charging time and can be used as a 1A powerbank output to charge other devices

BATTERY 1 x 3.6V 18650 3400mAh Li-ion Battery
WEIGHT 123g (Headtorch with battery, no headband)
DIMENSIONS Headtorch L 50.65 x W 79.5 x H 39.5 mm

LUMEN 650LM | RUNTIME 3-64H | BEAM 32M | IP RATING IPX5



CRI-H650 | LAMPE FRONTALE POUR CASQUE AVEC CAPTEUR À INDICE DE RENDU DES COULEURS ÉLEVÉ

- Puissante LED COB blanche de 650 lumens avec un IRC supérieur à 96, 6500k
- Avec un flux lumineux de 40 lumens à 620nm, en modes statique et clignotant, pour la vision nocturne et les situations d'urgence
- La forme large de la LED COB produit un faisceau lumineux homogène et diffus
- Angle de pivot de 150°
- Capteur de mouvement en option pour une activation sans les mains
- Mémoire intelligente : mémorise le dernier mode utilisé (modes blanc et rouge)
- Appuyez sur le bouton de variation en continu et maintenez-le enfoncé dans les modes blanc
- Bandeau réglable antidérapant doublé de silicone, fixation pour casque à adhésif 3M VHB, câble de recharge USB-C de 0.5m et étui de rangement rigide à fermeture éclair inclus
- Indicateur pratique du niveau de batterie et de charge situé sous l'interrupteur - Temps de charge de 4 heures via le port de charge 1A de la lampe frontale
- La pile s'enlève et se remplace facilement, ce qui permet d'en garder une de rechange à portée de main
- Puissante batterie Li-ion "LG" 3400mAh, 3.6V, format 18650, avec port USB-C bidirectionnel
- Le port USB-C bidirectionnel situé sur la batterie permet une recharge plus rapide à 2A et peut servir de sortie de 1A pour recharger d'autres appareils

BATTERIE 1 batterie Li-ion 18650 de 3.6V et 3400mAh
POIDS 123g (Lampe frontale avec batterie, sans bandeau)
DIMENSIONS Lampe frontale L 50.65 x W 79.5 x H 39.5 mm

LUMEN 650LM | AUTONOMIE 3-64H | FAISCEAU 32M | ÉVALUATION IPX5



CRI-H650 | STIRNLAMPE FÜR DEN HELM MIT SENSOR UND HOHEM CRI

- Leistungsstarke weiße COB-LED mit 650 Lumen und einem hohen CRI von 96+, 6500k
- Mit 1000 Lumen, 620nm, rotem Licht, Dauer- und Blinkmodus für Nachtsicht und Notfälle
- Die breite COB-LED-Form sorgt für eine gleichmäßige, weiche Ausleuchtung
- 150° schwenkbarer Kopfwinkel
- Optionaler Bewegungssensor für die berührungslose Aktivierung
- Smart Memory – speichert den zuletzt verwendeten Modus (Weiß- und Rot-Modus)
- Drücken und halten Sie die Taste für sanftes Dimmen in den Weißmodi
- Im Lieferumfang enthalten sind ein verstellbares, rutschfestes Stirnband mit Silikonbeschichtung, eine 3M VHB-Klebehalterung für den Helm, ein 0.5m langes USB-C-Ladekabel sowie eine Hartschalen-Schutzhülle mit Reißverschluss
- Praktische Ladezustands- und Ladeanzeige unter dem Schalter – 4 Stunden Ladezeit über den 1A-Ladeanschluss der Stirnlampe
- Die Batterie lässt sich leicht herausnehmen und austauschen, sodass man einen praktischen Ersatz immer griffbereit haben kann
- Leistungsstarker "LG"-Li-Ionen-Akku (3400mAh, 3.6V, 18650) mit bidirektionalem USB-C-Anschluss
- Der bidirektionale USB-C-Anschluss am Akku ermöglicht eine schnellere Aufladung mit 2A und kann als 1A-Powerbank-Ausgang zum Aufladen anderer Geräte genutzt werden

BATTERIE 1 x 3.6V 18650 Li-Ionen-Akku mit 3400mAh

GEWICHT 123g (Stirnlampe mit Akku, ohne Stirnband)

ABMESSUNGEN Stirnlampe L 50.65 x W 79.5 x H 39.5 mm

LUMEN 650LM | **LAUFZEIT** 3-64H | **STRAH** 32M | **IP-SCHUTZKLASSE** IPX5



CRI-H650 | HOOFDLAMP VOOR OP DE HELM MET SENSOR EN HOGE CRI

- Krachtige witte COB-led met 650 lumen en een hoge CRI van 96+, 6500k
- Met 40 lumen, 620nm rood licht in statische en knipperende modus voor nachtzicht en noodgevallen
- De brede COB-led zorgt voor een gelijkmatige, gelijkmatige lichtbundel
- 150° Draaihoek van de kop
- Optionele bewegingssensor voor handsfree bediening
- Smart Memory - onthoudt de laatst gebruikte modus (witte en rode modus)
- Houd de knop voor vloeiend dimmen ingedrukt in de witte modi
- Inclusief verstelbare hoofdband met antislip-siliconencoating, 3M VHB-helmbevestiging, 0.5m lange USB-C-oplaadkabel en een harde beschermhoes met ritssluiting
- Handige indicator voor batterijstatus en oplaadstatus onder de schakelaar – oplaadtijd van 4 uur via de 1A-oplaadpoort van de hoofdlamp
- De batterij kan eenvoudig worden verwijderd en vervangen, zodat u altijd een handige reserve bij de hand kunt hebben
- Krachtige 'LG' 3400mAh 3.6V 18650 Li-ion-batterij met bidirectionele USB-C-poort
- De bidirectionele USB-C-poort op de batterij zorgt voor een snellere oplaadtijd van 2A en kan worden gebruikt als powerbank-uitgang van 1A om andere apparaten op te laden

BATTERIJ	1 x 3.6V 18650 Li-ion-batterij van 3400mAh
GEWICHT	123g (Hoofdlamp met batterij, zonder hoofdband)
AFMETINGEN	Hoofdlamp L 50.65 x W 79.5 x H 39.5 mm

LUMEN 650LM | BEDRIJFSTIJD 3-64H | LICHT BUNDEL 32M | IP-KLASSE IPX5



CRI-H650 | LINTERNA FRONTAL PARA CASCO CON SENSOR DE ALTO ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN CROMÁTICA

- Potente LED COB blanco de 650 lúmenes con un índice de reproducción cromática (CRI) superior a 96, 6500k
- Con 40 lúmenes y una longitud de onda de 620nm, en modos fijo y intermitente, para visión nocturna y situaciones de emergencia
- La forma ancha del LED COB genera un haz de luz suave y uniforme
- Ángulo de giro del cabezal de 150°
- Sensor de movimiento opcional para la activación sin usar las manos
- Memoria inteligente: recuerda el último modo utilizado (modos blanco y rojo)
- Mantén pulsado el botón de atenuación suave en los modos de luz blanca
- Incluye una diadema ajustable con revestimiento de silicona antideslizante, un soporte adhesivo para casco 3M VHB, un cable de carga USB-C de 0.5m y un estuche protector rígido con cremallera
- Práctico indicador del nivel de batería y de carga situado debajo del interruptor: tiempo de carga de 4 horas a través del puerto de carga de 1A de la linterna frontal
- La batería se extrae y se sustituye fácilmente, por lo que es posible tener siempre a mano una de repuesto
- Potente batería de iones de litio "LG" de 3400mAh y 3.6V, tipo 18650, con puerto USB-C bidireccional
- El puerto USB-C bidireccional de la batería permite una carga más rápida a 2A y puede utilizarse como salida de powerbank a 1A para cargar otros dispositivos

BATERÍA 1 batería de iones de litio 18650 de 3.6V y 3400mAh
PESO 123g (Linterna frontal con batería, sin diadema)
DIMENSIONES Linterna frontal L 50.65 x W 79.5 x H 39.5 mm

LÚMENES 650LM | TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO 3-64H | HAZ 32M | CLASIFICACIÓN IP IPX5



CRI-H650 | LAMPADA FRONTALE DA CASCO CON SENSORE AD ALTO INDICE DI RESA CROMATICA

- Potente LED COB bianco da 650 lumen con CRI 96+, 6500k
- Con 40 lumen a 620nm in rosso, con modalità fissa e lampeggiante per la visione notturna e le emergenze
- La forma ampia del LED COB produce un fascio di luce uniforme e omogeneo
- Angolo di rotazione della testa: 150°
- Sensore di movimento opzionale per l'attivazione senza mani
- Smart Memory: memorizza l'ultima modalità utilizzata (modalità bianca e rossa)
- Tenere premuto il tasto di regolazione graduale dell'intensità luminosa nelle modalità con luce bianca
- Include: fascia regolabile con rivestimento in silicone antiscivolo, supporto adesivo 3M VHB per casco, cavo di ricarica USB-C da 0.5m e custodia rigida protettiva con cerniera
- Utile indicatore del livello della batteria e dello stato di ricarica sotto l'interruttore - Tempo di ricarica di 4 ore tramite la porta di ricarica da 1A della torcia frontale
- La batteria si smonta e si sostituisce facilmente, quindi è possibile tenere a portata di mano una comoda batteria di ricambio
- Potente batteria agli ioni di litio "LG" da 3400mAh, 3.6V, tipo 18650, con porta USB-C bidirezionale
- La porta USB-C bidirezionale presente sulla batteria consente una ricarica più rapida a 2A e può essere utilizzata come uscita powerbank da 1A per ricaricare altri dispositivi

BATTERIA	1 batteria agli ioni di litio 18650 da 3.6V e 3400mAh
PESO	123g (Lampada frontale con batteria, senza fascia)
DIMENSIONI	Lampada frontale L 50.65 x W 79.5 x H 39.5 mm

LUMEN 650LM | DURATA 3-64H | FASCIO 32M | CLASSIFICAZIONE IP IPX5



CRI-H650 | CZOŁÓWKA NA KASK Z CZUJNIKIEM O WYSOKIM WSPÓŁCZYNNIKU CRI

- Wydajna biała dioda LED COB o mocy 650 lumenów i wysokim wskaźniku CRI (96+), 6500k
- Z trybami światła stałego i migającego o mocy 40 lumenów i długości fali 620nm, przeznaczonymi do widzenia w nocy i sytuacji awaryjnych
- Szeroki kąt rozsyłu światła diody LED typu COB zapewnia równomierny, płynny strumień światła
- Kąt obrotu głowicy 150°
- Opcjonalny czujnik ruchu umożliwiający bezdotykowe uruchamianie
- Inteligentna pamięć – zapamiętuje ostatnio używany tryb (tryb biały i czerwony)
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk płynnej regulacji jasności w trybach białych
- W zestawie znajduje się regulowany pałąk z silikonową wyściółką zapobiegającą ześlizgiwaniu się, uchwyt do kasku z klejem 3M VHB, kabel ładowający USB-C o długości 0.5m oraz twarde etui ochronne zapinane na zamek błyskawiczny
- Praktyczny wskaźnik poziomu naładowania baterii i ładowania umieszczony pod przełącznikiem – czas ładowania wynosi 4 godziny przy podłączeniu do portu ładowania 1A w ładowarce czołowej
- Baterię można łatwo wyjąć i wymienić, dzięki czemu warto mieć pod ręką zapasową
- Wydajny akumulator litowo-jonowy "LG" 3400 mAh, 3.6V, typu 18650 z dwukierunkowym portem USB-C
- Dwukierunkowe złącze USB-C w akumulatorze umożliwia szybsze ładowanie prądem 2A i może służyć jako wyjście powerbanku o natężeniu 1A do ładowania innych urządzeń

AKUMULATOR 1 akumulator litowo-jonowy 18650 3.6V, 3400mAh

WAGA 123g (Czołówka z baterią, bez opaski)

WYMIARY Czołówka L 50.65 x W 79.5 x H 39.5 mm

LUMENÓW 650LM | **CZAS DZIAŁANIA** 3-64H | **WIĄZKA** 32M | **STOPIEŃ IP** IPX5



CRI-H650 | HIGH CRI SENSOR HELMET HEADTORCH

- Powerful 650 Lumen High CRI 96+ white COB LED, 6500k
- With 40 lumen 620nm Red static and flashing modes for night vision and emergency
- Wide COB LED shape produces a smooth even flood of light
- 150° Rotating head angle
- Optional motion sensor for hands-free activation
- Smart Memory - remembers last mode used (white & red modes)
- Press & hold smooth dimming on white modes
- Adjustable non-slip silicone-lined headband, 3M VHB adhesive helmet mount, 1.6ft USB-C charging cable and hard-shell protective zipped storage case included
- Useful battery level & charging indicator under switch - 4 hour charge time via headtorch 1A charge port
- Battery is easily removed and replaced, so a convenient spare can be kept at hand
- Powerful 'LG' 3400mAh 3.6V 18650 Li-ion battery with bi-directional USB-C port
- Bi-directional USB-C port on the battery allows quicker 2A charging time and can be used as a 1A powerbank output to charge other devices

BATTERY 1 x 3.6V 18650 3400mAh Li-ion Battery
WEIGHT 4.3oz (Headtorch with battery, no headband)
DIMENSIONS Headtorch L 1.9 x W 3.1 x H 1.5 in

LUMEN 650LM | **RUNTIME** 3-64H | **BEAM** 104ft | **IP RATING** IPX5