

MERKMALE

- Flexibles Metallrohr mit PVC-Rohrabdeckung
- Hohe Zugfestigkeit und wasserdicht
- Gute Biegefestigkeit
- Hohe Hitze und Erosion

RS PRO RS PRO PVC- beschichteter flexibler Stahlschlauch, schwarz, 20 mm x 10 m

RS Best.-Nr. 784-0108



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von

Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Allgemeine

Kabeltyp	Flexibel, geteilt
Werkstoff	Galvanisierter Stahl
Farbe	Schwarz
Beschichtungsmaterial	PVC

Mechanische

Nenndurchmesser	20mm
Außendurchmesser	20mm
Innendurchmesser	16mm
Länge	10mm

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	2011/65/EU und 2015/863
Normen erfüllt	ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007



Dimensions – mm

RS Item No.	Description	I.D.		O.D. (mm)	Packing
		Inch	mm		
784-0094	PVC covered metal conduit 12mm 25m	1/3	8.2	11	25m / roll
784-0098	PVC covered metal conduit 16mm 25m	1/2	12.6	16.2	25m / roll
784-0108	PVC covered metal conduit 20mm 10m	5/8	16	20	10m / roll
784-0101	PVC covered metal conduit 20mm 25m	5/8	16	20	25m / roll
784-0105	PVC covered metal conduit 25mm 10m	3/4	21	24.4	10m / roll