

MERKMALE

- Nylon-beschichteter Stahl bietet ausgezeichneten Kratzschutz
- Temperaturbereich: 0 °C bis 60 °C.
- Ideal für den Einsatz als Werkzeug-Halteclips usw.

RS PRO 28, 58 mm Stahlfederklemme, 39, 69 mm x 9, 53 mm x 49,21 mm, 4 BA

RS Best.-Nr. 289-607



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser Nylon-Federclip der bewährten Marke RS PRO ist sehr vielseitig. Mit einer massiven Stahlkonstruktion lässt sich der Clip einfach durch eine Schraubenbohrung montieren. Nach dem Einsetzen können Werkzeuge, Rohre oder Schläuche durch einfaches Einrasten gesichert werden. Die Nylonbeschichtung sorgt dafür, dass die Klemme weniger kratzt oder beschädigt, wenn etwas in sie eingeführt wird.

Allgemeine

Beschichtungsfarbe	Weiß
Werkstoff	Stahl
Beschichtungsmaterial	Nylon
Anwendungen	Haltewerkzeuge, kundenspezifische Kabelorganisationslösung

Mechanische

Clip-Durchmesser	28,58mm
Gesamtbreite	39,69mm
Höhe	9,53mm
Tiefe	49,21mm
Durchmesser der Befestigungsbohrung	4BA
Dicke	0,711mm

